


MEHA KP LWL M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

- S průměrem vnitřního vodiče 1 mm
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování

Všeobecné objednací údaje

Verze	Příslušenství, Náhradní čepel
Číslo objednávky	9003760000
Typ	MEHA KP LWL M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008 190055 110
Množství	1 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
Poslední datum objednávky	2025-11-29T00:00:00+01:00

MEHA KP LWL M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Technické údaje

www.weidmueller.com

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	16 mm	Hloubka (v palcích)	0.6299 inch
Výška	11.5 mm	Výška (v palcích)	0.4528 inch
Šířka	26 mm	Šířka (v palcích)	1.0236 inch
Délka	26 mm	Délka (v palcích)	1.0236 inch
Čistá hmotnost	11.5 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Technické údaje

Popis výrobku	Sada čepelí pro FO Stripax
---------------	----------------------------

Nástroje k odizolování

Max. průměr vodiče	1 mm	Barevný	Šedá
--------------------	------	---------	------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		