



Pro vodiče od 0,25 do 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24–10)

pozinkovaná měď

rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 1

- dodáváno volně v plastovém sáčku

### Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 18 mm, Ne
Číslo objednávky	<a href="#">9004070000</a>
Typ	H1,5/18
GTIN (EAN)	4008190105761
Množství	1000 items
Balení	volné

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cULus)	E499744

### Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0.15 g
----------------	--------

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na vodič bez plastové manžety, (2) Kabelová koncovka	Verze	standard
---------------	--	-------	----------

### Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	1.7 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	18 mm
Průměr objímky (D2)	2.8 mm	L1 v mm	18.00 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 16	Délka odizolování	18 mm
Průřez vodiče	1.5 mm <sup>2</sup>		

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Nákresy**

