



Pro vodiče od 0,25 do 6,0 mm² (AWG 24–10)

pozinkovaná měď

rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 1

- dodáváno volně v plastovém sáčku

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | vodič a dutinka, standard, 18 mm, 18 mm, Ne |
| Číslo objednávky | 9004070000 |
| Typ | H1,5/18 |
| GTIN (EAN) | 4008190105761 |
| Množství | 1000 items |
| Balení | volné |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cULus) | E499744 |

Rozměry a hmotnosti

| | |
|----------------|--------|
| Čistá hmotnost | 0.15 g |
|----------------|--------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Technické údaje

| | | | |
|---------------|--|-------|----------|
| Popis výrobku | Dutinka na vodič bez plastové manžety, (2) Kabelová koncovka | Verze | standard |
|---------------|--|-------|----------|

Kabelové koncovky

| | | | |
|------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------|
| Průměr povrchu kontaktu (D1) | 1.7 mm | Délka povrchu kontaktu (L2) | 18 mm |
| Průměr objímky (D2) | 2.8 mm | L1 v mm | 18.00 mm |
| Průřez propojení AWG, max. | AWG 16 | Délka odizolování | 18 mm |
| Průřez vodiče | 1.5 mm ² | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Nákresy

