



Pro vodiče od 10,0 do 185,0 mm² (AWG 7–350 MCM)

pozinkovaná měď

rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 1

- dodávány volně v plastovém sáčku

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 25 mm, 25 mm, Ne
Číslo objednávky	9004230000
Typ	H70,0/25
GTIN (EAN)	4008190150051
Množství	50 items
Balení	volné

Technické údaje**Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

3.49 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu bez výjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku

Dutinka na vodič bez
plastové manžety, (2)
Kabelová koncovka

Verze

standard

Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)

12.5 mm

Délka povrchu kontaktu (L2)

25 mm

Průměr objímky (D2)

15 mm

L1 v mm

25.00 mm

Průřez propojení AWG, max.

AWG 2/0

Délka odizolování

25 mm

Průřez vodiče

70 mm²**Klasifikace**

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

Nákresy

