



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

### Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 20 mm, 12 mm, Žlutá
Číslo objednávky	<a href="#">9004720000</a>
Typ	H6,0/23D ZH GE SV
GTIN (EAN)	4008 190962210
Množství	100 items
Balení	Velkoobjemové balení

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

UL File Number Search [Web UL](#)

Č. osvědčení (cULus) E499744

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0.7 g

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na pár vodičů, žlutá	Verze	Dvojitá koncovka
---------------	---------------------------------	-------	------------------

## Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	4.5 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	12 mm
Šířka objímky (B)	6.2 mm	Výška objímky (A)	11.4 mm
Tloušťka plastové objímky (S2)	0.5 mm	L1 v mm	23.00 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 10	Tloušťka kovové objímky (S1)	0.2 mm
Délka odizolování	20 mm	Průřez vodiče	6 mm <sup>2</sup>
Barevný kód	DIN		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Výkres**

