


**H2,5/21D ZH BL SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 15 mm, 12 mm, Modrá
Číslo objednávky	<a href="#">9004740000</a>
Typ	H2,5/2 1D ZH BL SV
GTIN (EAN)	4008 19003 1923
Množství	250 items
Balení	Velkoobjemové balení

## H2,5/21D ZH BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda  
UL File Number Search [Web UL](#)  
Č. osvědčení (cULus) E499744

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0.35 g

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na pár vodičů, modrá	Verze	Dvojitá koncovka
---------------	---------------------------------	-------	------------------

## Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	2.8 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	12 mm
Šířka objímky (B)	4.5 mm	Výška objímky (A)	8 mm
Tloušťka plastové objímky (S2)	0.4 mm	L1 v mm	21.00 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 14	Tloušťka kovové objímky (S1)	0.15 mm
Délka odizolování	15 mm	Průřez vodiče	2.5 mm <sup>2</sup>
Barevný kód	DIN		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Výkres

