

H0,75/16T ZH HBL SV


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 13 mm, 10 mm, Světle modrá
Číslo objednávky	9005 140000
Typ	H0,75/16T ZH HBL SV
GTIN (EAN)	4008 190482725
Množství	500 items
Balení	Velkoobjemové balení

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0.15 g
----------------	--------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na pár vodičů, světle modrá	Verze	Dvojitá koncovka
---------------	--	-------	------------------

Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	1.7 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	10 mm
Šířka objímky (B)	3 mm	Výška objímky (A)	5.5 mm
Tloušťka plastové objímky (S2)	0.3 mm	L1 v mm	16.00 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 18	Tloušťka kovové objímky (S1)	0.15 mm
Délka odizolování	13 mm	Průřez vodiče	0.75 mm ²
Barevný kód	Telemecanique		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Výkres

