

STRIPAX 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabely s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

Všeobecné objednávací údaje

Verze	Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů
Číslo objednávky	9005610000
Typ	STRIPAX 16
GTIN (EAN)	4008190183875
Množství	1 items

STRIPAX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	22 mm	Hloubka (v palcích)	0.8661 inch
Výška	99 mm	Výška (v palcích)	3.8976 inch
Šířka	190 mm	Šířka (v palcích)	7.4803 inch
Čistá hmotnost	170.1 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj k odizolování do průřezu 16 mm ²
---------------	---

Nástroje k odizolování

Typ kabelu	Pružné a pevné vodiče s PVC izolací	Průřez vodiče (kapacita odřezávání)	6 mm ²
Odizolovací rozsah AWG, max.	6 AWG	Odizolovací rozsah AWG, min.	10 AWG
Odizolovací rozsah, min.	6 mm ²	Délka odizolování, max.	25 mm
Barevný	Oranžová	Průřez vodiče, max.	16 mm ²
Průřez vodiče, min.	6 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

Nákresy



Příslušenství

Příslušenství / náhradní díly



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabele s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

Všeobecné objednávací údaje

Typ	ERME 16² SPX 4	Verze
Číslo	1119040000	Příslušenství, Držák řezacího nástroje
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248948437	
Množství	1 ST	
Typ	ERTE KLBC SPX 16	Verze
Číslo	2571490000	Příslušenství, Výměnná upínací čelist
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118582116	
Množství	1 ST	