

**CTN 25 D4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Krimpovací kleště pro neizolované konektory  
Rolovaná kabelová oka, válcová kabelová oka, piny svorek,  
paralelní a sériové konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 10mm <sup>2</sup> , 25mm <sup>2</sup> , Krimpování - odsazení
Číslo objednávky	<a href="#">9006220000</a>
Typ	CTN 25 D4
GTIN (EAN)	4008 190198633
Množství	1 items

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Šířka	250 mm	Šířka (v palcích)	9.8425 inch
Čistá hmotnost	653.78 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		

## Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj k nalisování neizolovaných konektorů 10-25 mm <sup>2</sup>	Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
---------------	--	-------	--------------------------------------

## Popis kontaktu

Type of contact	Uninsulated connection	Průřez vodiče, max. AWG	AWG 4
Průřez vodiče, min. AWG	AWG 8	Krimpovací rozsah, max.	25 mm <sup>2</sup>
Krimpovací rozsah, min.	10 mm <sup>2</sup>		

## Údaje o nástroji - krimpování

Průřez koncovek, max.	25 mm <sup>2</sup>	Měděný vodič (válcovaný), max.	25 mm <sup>2</sup>
Měděný vodič (válcovaný), min.	10 mm <sup>2</sup>	Krimpování - typ/profil	Krimpování - odsazení

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**Nákresy**



## Příslušenství

### 10 mm<sup>2</sup>



10 mm<sup>2</sup>

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KQN-M4/-10	Verze
Číslo	<a href="#">1494010000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303810	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M5/-10	Verze
Číslo	<a href="#">1494020000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303681	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M6/-10	Verze
Číslo	<a href="#">1494030000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303483	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M8/-10	Verze
Číslo	<a href="#">1494040000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303803	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M10/-10	Verze
Číslo	<a href="#">1494050000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303711	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M12/-10	Verze
Číslo	<a href="#">1494060000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304008	
Množství	100 ST	

## Příslušenství

### 16 mm<sup>2</sup>



16 mm<sup>2</sup>

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KQN-M5/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1494070000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303650	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M6/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1494080000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303636	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M8/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1494090000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303742	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M10/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1494100000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303728	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M12/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1494110000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303773	
Množství	100 ST	

### 25 mm<sup>2</sup>



25 mm<sup>2</sup>

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

## CTN 25 D4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KQN-M5/-25	Verze
Číslo	<a href="#">1494120000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303827	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M6/-25	Verze
Číslo	<a href="#">1494130000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303858	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M8/-25	Verze
Číslo	<a href="#">1494140000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303872	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M10/-25	Verze
Číslo	<a href="#">1494150000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303865	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M12/-25	Verze
Číslo	<a href="#">1494160000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303902	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M16/-25	Verze
Číslo	<a href="#">1493490000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303148	
Množství	50 ST	

### 10 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KQNG-M5/-10	Verze
Číslo	<a href="#">1492680000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302479	
Množství	100 ST	

## CTN 25 D4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	KQNG-M6/-10	Verze
Číslo	<a href="#">1492690000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302394	
Množství	100 ST	

### 16 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	KQNG-M6/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1492700000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302493	
Množství	50 ST	

Typ	KQNG-M8/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1492710000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302677	
Množství	50 ST	

### 10 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	KSN/-10	Verze
Číslo	<a href="#">1492780000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302806	
Množství	100 ST	

## CTN 25 D4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### 16 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KSN/-16	Verze	
Číslo	<a href="#">1492790000</a>		kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118302745		
Množství	100 ST		

### 25 mm<sup>2</sup>




Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KSN/-25	Verze	
Číslo	<a href="#">1492800000</a>		kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup>
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118302592		
Množství	50 ST		

### 10 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

## CTN 25 D4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

Typ	VPLN/-10	Verze	
Číslo	<a href="#">1492890000</a>		kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> , Žádné
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118302561		
Množství	100 ST		

### 16 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	VPLN/-16	Verze	
Číslo	<a href="#">1492900000</a>		kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , Žádné
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118302714		
Množství	100 ST		

### 25 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	VPLN/-25	Verze	
Číslo	<a href="#">1492910000</a>		kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> , Žádné
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118302646		
Množství	100 ST		

## CTN 25 D4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### 10 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTN/10	Verze	
Číslo	<a href="#">1493030000</a>		kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> , Žádné
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118302776		
Množství	100 ST		

### 16 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTN/16	Verze	
Číslo	<a href="#">1493040000</a>		kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , Žádné
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118302981		
Množství	100 ST		

### 25 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

**CTN 25 D4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Příslušenství****Všeobecné objednací údaje**

Typ	VSTN/25	Verze
Číslo	<a href="#">1493050000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302783	
Množství	100 ST	

**Náhradní díly**

Po odstranění izolace lze nakrIMPovat příslušný kontakt nebo koncovku na konec vodiče. Krimpování vytvoří bezpečné připojení mezi vodičem a kontaktem a z velké části nahradilo pájení. Krimpování znamená vytvoření homogenního, trvalého připojení mezi vodičem a připojovacím prvkem. Připojení lze provést pouze za pomoci vysoce kvalitního a přesného nástroje. Výsledkem je bezpečné a spolehlivé mechanické i elektrické připojení. Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu mechanických krimpovacích kleští. Vestavěné ráčny s mechanismem uvolnění zajišťují optimální krimpování. Krimpovaná připojení vytvořená nástroji od společnosti Weidmüller odpovídají mezinárodním standardům a předpisům.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	ERTE GRIFFE CTO	Verze
Číslo	<a href="#">1121010000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248902118	
Množství	1 ST	