

CTX 501**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci**

Krimpovací kleště pro koaxiální konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, Šestihranné krimpování |
| Číslo objednávky | 9006370000 |
| Typ | CTX 501 |
| GTIN (EAN) | 4008190109172 |
| Množství | 1 items |

CTX 501

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|----------|-------------------|-------------|
| Šířka | 250 mm | Šířka (v palcích) | 9.8425 inch |
| Čistá hmotnost | 657.99 g | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Není ovlivněno |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Technické údaje

| | | | |
|---------------|---|-------|--------------------------------------|
| Popis výrobku | Nástroj k nalisování koaxiálních konektorů BNC, TNC a N / AF 10,9 | Verze | Mechanické, bez vyměnitelných vložek |
|---------------|---|-------|--------------------------------------|

Popis kontaktu

| | |
|-----------------|-------------------|
| Type of contact | Coaxial connector |
|-----------------|-------------------|


Údaje o nástroji – krimpování

| | | | |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|
| Klíč na šestihrany, šířka (A 2) | 2.45 mm | Šestihran AF (A) | 10.9 mm |
| Průřez koncovek, max. | 124 mm ² | Průřez koncovek, min. | 124 mm ² |
| Průměr vnější objímky | 12.6 mm | Krimpovací bod, šířka (B 2) | 3.17 mm |
| Krimpovací bod, šířka (B 1) | 12 mm | Krimpování - typ/profil | Šestihranné krimpování |
| Průměr vnitřního kontaktu (D) | 2.8 mm | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |

Nákresy



Příslušenství**Náhradní díly**

Po odstranění izolace lze nakrmpovat příslušný kontakt nebo koncovku na konec vodiče. Krimpování vytvoří bezpečné připojení mezi vodičem a kontaktem a z velké části nahradilo pájení. Krimpování znamená vytvoření homogenního, trvalého připojení mezi vodičem a připojovacím prvkem. Připojení lze provést pouze za pomoci vysoce kvalitního a přesného nástroje. Výsledkem je bezpečné a spolehlivé mechanické i elektrické připojení. Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu mechanických krimpovacích kleští. Vestavěné ráčny s mechanismem uvolnění zajišťují optimální krimpování. Krimpovaná připojení vytvořená nástroji od společnosti Weidmüller odpovídají mezinárodním standardům a předpisům.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ERTE GRIFFE CTO | Verze |
| Číslo | 1121010000 | Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248902118 | |
| Množství | 1 ST | |