



- Ve svazkovém balení
- Barevné kódování společnosti Weidmüller

### Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 10 mm, černá
Číslo objednávky	<a href="#">9006630000</a>
Typ	H1,5/19,5X SW SV
GTIN (EAN)	4008 190332266
Množství	100 items
Balení	Velkoobjemové balení

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cULus)	E499744

### Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0.23 g
----------------	--------

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka vodiče pro zkoušku odolnosti vedení proti zkratu a proti svodu napětí do země, černá	Verze	standard
---------------	--	-------	----------

### Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	1.8 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	10 mm
Průměr objímky (D2)	7 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0.3 mm
L1 v mm	19.50 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 16
Tloušťka kovové objímky (S1)	0.15 mm	Délka odizolování	15 mm
Průřez vodiče	1.5 mm <sup>2</sup>	Barevný kód	Weidmueller

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Výkres**

