


H2,5/17,5X BL SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 8 mm, Modrá
Číslo objednávky	9006670000
Typ	H2,5/17,5X BL SV
GTIN (EAN)	4008 190332273
Množství	100 items
Balení	Velkoobjemové balení

H2,5/17,5X BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

UL File Number Search

[Web UL](#)

Č. osvědčení (cULus)

E499744

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

0.22 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu bez výjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku

Dutinka vodiče pro zkoušku odolnosti vedení proti zkratu a proti svodu napětí do země, modrá

Verze

standard

Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)

2.3 mm

Délka povrchu kontaktu (L2)

8 mm

Průměr objímky (D2)

7.9 mm

Tloušťka plastové objímky (S2)

0.3 mm

L1 v mm

17.50 mm

Průřez propojení AWG, max.

AWG 14

Tloušťka kovové objímky (S1)

0.15 mm

Délka odizolování

14 mm

Průřez vodiče

2.5 mm²

Barevný kód

Weidmueller

Klasifikace

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

Výkres

