



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 17 mm, 12 mm, Modrá
Číslo objednávky	9006710000
Typ	H2,5/21,5X BL SV
GTIN (EAN)	4008190332280
Množství	100 items
Balení	Velkoobjemové balení

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

UL File Number Search [Web UL](#)

Č. osvědčení (cULus) E499744

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0.3 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka vodiče pro zkoušku odolnosti vedení proti zkratu a proti svodu napětí do země, modrá	Verze	standard
---------------	--	-------	----------

Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	2.3 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	12 mm
Průměr objímky (D2)	7.9 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0.3 mm
L1 v mm	21.50 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 14
Tloušťka kovové objímky (S1)	0.15 mm	Délka odizolování	17 mm
Průřez vodiče	2.5 mm ²	Barevný kód	Weidmueller

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Výkres

