



- Polypropylenová kónická kabelová průchodka
 - Odolné proti teplotě do 105 °C
- pro vodiče od 1,5 do 16 mm² (AWG 16–6)
pozinkovaná měď
Rozměrové tolerance podle DIN 46228 část 4

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 17 mm, 12 mm, Červená
Číslo objednávky	9006830000
Typ	H10,0/24,0X R SV
GTIN (EAN)	4008 190332310
Množství	100 items
Balení	Velkoobjemové balení

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0.64 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku Dutinka vodiče pro zkoušku odolnosti vedení proti zkratu a proti svodu napětí do země, červená Verze standard

Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	4.6 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	12 mm
Průměr objímky (D2)	9.8 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0.3 mm
L1 v mm	24.00 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 8
Tloušťka kovové objímky (S1)	0.2 mm	Délka odizolování	17 mm
Průřez vodiče	10 mm ²	Barevný kód	Weidmueller

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Výkres

