



- Polypropylenová kónická kabelová průchodka
  - Odolné proti teplotě do 105 °C
- pro vodiče od 1,5 do 16 mm<sup>2</sup> (AWG 16–6)  
pozinkovaná měď  
Rozměrové tolerance podle DIN 46228 část 4

### Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 26 mm, 12 mm, Modrá
Číslo objednávky	<a href="#">9006870000</a>
Typ	H16,0/25,5X BL SV
GTIN (EAN)	4008190332327
Množství	100 items
Balení	Velkoobjemové balení

## Technické údaje

### Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

### Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0.82 g
----------------	--------

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka vodiče pro zkoušku odolnosti vedení proti zkratu a proti svodu napětí do země, modrá	Verze	standard
---------------	--	-------	----------

### Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	6 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	12 mm
Průměr objímky (D2)	12.1 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0.3 mm
L1 v mm	25.50 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 6
Tloušťka kovové objímky (S1)	0.2 mm	Délka odizolování	26 mm
Průřez vodiče	16 mm <sup>2</sup>	Barevný kód	Weidmueller

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Výkres**

