

H16,0/25,5X BL SV


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Polypropylenová kónická kabelová průchodka
 - Odolné proti teplotě do 105 °C
- pro vodiče od 1,5 do 16 mm² (AWG 16–6)
pozinkovaná měď
Rozměrové tolerance podle DIN 46228 část 4

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 26 mm, 12 mm, Modrá
Číslo objednávky	9006870000
Typ	H16,0/25,5X BL SV
GTIN (EAN)	4008190332327
Množství	100 items
Balení	Velkoobjemové balení

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0.82 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku Dutinka vodiče pro zkoušku odolnosti vedení proti zkratu a proti svodu napětí do země, modrá Verze standard

Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	6 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	12 mm
Průměr objímky (D2)	12.1 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0.3 mm
L1 v mm	25.50 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 6
Tloušťka kovové objímky (S1)	0.2 mm	Délka odizolování	26 mm
Průřez vodiče	16 mm ²	Barevný kód	Weidmueller

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Výkres

