


MEHA KP WS M-D-SPX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

- Pružný a pevný vodič s PVC izolací, teflonovou (PTFE) a silikonovou izolací
- Bez poškozování vodiče díky speciálnímu tvaru čepele
- Bez splétání jednotlivých vodičů
- Čepelové vložky se snadno vyměňují
- Všechny vložky pasují do jednoho nástroje
- Vodicí tyče v lištových kazetách usnadňují správné umístění vodiče v nástroji

Všeobecné objednací údaje

Verze	Příslušenství, Sada čepelí
Číslo objednávky	9006970000
Typ	MEHA KP WS M-D-SPX
GTIN (EAN)	4032248363711
Množství	1 items

MEHA KP WS M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	16 mm	Hloubka (v palcích)	0.6299 inch
Výška	11.5 mm	Výška (v palcích)	0.4528 inch
Šířka	26 mm	Šířka (v palcích)	1.0236 inch
Délka	26 mm	Délka (v palcích)	1.0236 inch
Čistá hmotnost	3.68 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Technické údaje

Popis výrobku	Sada čepelí pro Mini-Duro-Stripax až 1 mm ² na PVC/silicone
---------------	--

Nástroje k odizolování

Typ kabelu	Pružné a pevné vodiče s PVC izolací	Max. průměr vodiče	1.3 mm
Min. průměr vodiče	0.3 mm	Délka odizolování, max.	7 mm
Délka odizolování, min.	3 mm	Barevný	Bílá

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		