

**DMS 3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Momentové šroubováky společnosti Weidmüller mají ergonomický design a jsou tudíž ideální pro jednoruční použití. Lze je použít bez námahy ve všech instalačních polohách. Navíc obsahují automatický omezovač točivého momentu a mají dobrou přesnost opakování.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	DMS 3, Momentový šroubovák napájený ze sítě
Číslo objednávky	<a href="#">9007440000</a>
Typ	DMS 3
GTIN (EAN)	4008 190404987
Množství	1 items

## DMS 3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Výška	127 mm	Výška (v palcích)	5 inch
Šířka	239 mm	Šířka (v palcích)	9.4094 inch
Délka	78 mm	Délka (v palcích)	3.0709 inch
Průměr	35 mm	Čistá hmotnost	411.23 g

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c, 7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

## Technické údaje

Popis výrobku	Momentový šroubovák se síťovým napájením s pohonem 1/4"
---------------	---

## Elektrický šroubovák

Volnoběh	200 u. 400 min <sup>-1</sup>	Váha	400 g
Jmenovité napětí	2.4 V	Držák bitu	1/4" DIN 3126 tvar E6.3
Nastavení krouticího momentu max.	2.5 Nm	Nastavení krouticího momentu min.	0.3 Nm
Dobíjecí baterie	Ni-Mh články	Hmotnost dobíjecí baterie	122 g
Napětí baterie	2.4 V		

## Šroubovací nářadí

Nastavení krouticího momentu max.	2.5 Nm	Nastavení krouticího momentu min.	0.3 Nm
-----------------------------------	--------	-----------------------------------	--------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ETIM 10.0	EC001395	ECLASS 14.0	21-05-08-90
ECLASS 15.0	21-05-08-90		

**DMS 3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Příklad použití**



## DMS 3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Nástavce BE6.3 - ploché

1/4" šestihránná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro  
přímé připojení přístrojů  
Rovné bity DIN 5264, hlavice 1/4" E6,3 DIN 3126



## Všeobecné objednáací údaje

Typ	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Verze
Číslo	<a href="#">9024000000</a>	Příslušenství, Vložka šroubováku
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190852634	
Množství	5 ST	
Typ	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Verze
Číslo	<a href="#">9024020000</a>	Příslušenství, Vložka šroubováku
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190852627	
Množství	5 ST	
Typ	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Verze
Číslo	<a href="#">9024030000</a>	Příslušenství, Vložka šroubováku
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190852658	
Množství	5 ST	
Typ	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Verze
Číslo	<a href="#">9024040000</a>	Příslušenství, Vložka šroubováku
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190852665	
Množství	5 ST	

## Nástavce E6.3 - Phillips-Recess

1/4" šestihránná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro  
přímé připojení přístrojů  
Křížové bity, typ Phillips-Recessed PH/DIN 5260. 1/4"  
hlavice, E6,3 DIN 3126



## Všeobecné objednáací údaje

Typ	BIT E6,3 PH1X70	Verze
Číslo	<a href="#">9024080000</a>	Příslušenství, Vložka šroubováku
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190870744	
Množství	5 ST	

## DMS 3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Typ	BIT E6,3 PH2X70	Verze
Číslo	<a href="#">9024090000</a>	Příslušenství, Vložka šroubováku
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190870720	
Množství	5 ST	

## Nástavce E6.3 - Pozidriv / Supadriv

1/4" šestihránná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro přímé připojení přístrojů  
Křížové bity Pozidriv PZ/DIN 5262, hlavice 1/4" E6,3 DIN 3126



## Všeobecné objednávací údaje

Typ	BIT E6,3 PZ1X70	Verze
Číslo	<a href="#">9024100000</a>	Příslušenství, Vložka šroubováku
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190870713	
Množství	5 ST	
Typ	BIT E6,3 PZ2X70	Verze
Číslo	<a href="#">9024110000</a>	Příslušenství, Vložka šroubováku
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190870706	
Množství	5 ST	

## Nástavce BE6.3 - ploché

1/4" šestihránná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro přímé připojení přístrojů  
Rovné bity DIN 5264, hlavice 1/4" E6,3 DIN 3126



## Všeobecné objednávací údaje

Typ	BIT E6,3 Z 0.8X4.0X39	Verze
Číslo	<a href="#">9025590000</a>	Příslušenství, Vložka šroubováku
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190151935	
Množství	10 ST	
Typ	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Verze
Číslo	<a href="#">9202750000</a>	Příslušenství, Vložka šroubováku
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248504725	
Množství	5 ST	

## DMS 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Typ	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Verze
Číslo	<a href="#">9202740000</a>	Příslušenství, Vložka šroubováku
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248504718	
Množství	5 ST	

## DMS 3



Momentové šroubováky společnosti Weidmüller mají ergonomický design a jsou tudíž ideální pro jednoruční použití. Lze je použít bez námahy ve všech instalačních polohách. Navíc obsahují automatický omezovač točivého momentu a mají dobrou přesnost opakování.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	AKKU DMS 3	Verze
Číslo	<a href="#">9007450000</a>	DMS 3, Baterie
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190450106	
Množství	1 ST	
Typ	LG DMS PRO/ DMS 3	Verze
Číslo	<a href="#">9007460000</a>	DMS 3, 90 % při 3x 500 V AC / > 91 % při 3 x 400 V AC
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190404970	
Množství	1 ST	

## Sada nástavců E6.3

1/4" šestihránná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro přímé připojení přístrojů



## Všeobecné objednací údaje

Typ	BIT-BOX WI DMS 3	Verze
Číslo	<a href="#">9024970000</a>	Příslušenství, Montážní nástroj
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248068067	
Množství	1 ST	