

LG DMS PRO/ DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Momentové šroubováky společnosti Weidmüller mají ergonomický design a jsou tudíž ideální pro jednoruční použití. Lze je použít bez námahy ve všech instalačních polohách. Navíc obsahují automatický omezovač točivého momentu a mají dobrou přesnost opakování.

Všeobecné objednací údaje

Verze	DMS 3, 90 % při 3x 500 V AC / > 91 % při 3 x 400 V AC
Číslo objednávky	9007460000
Typ	LG DMS PRO/ DMS 3
GTIN (EAN)	4008190404970
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	178 mm	Hloubka (v palcích)	7.0079 inch
Výška	78 mm	Výška (v palcích)	3.0709 inch
Šířka	150 mm	Šířka (v palcích)	5.9055 inch
Délka	178 mm	Délka (v palcích)	7.0079 inch
Čistá hmotnost	604.79 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Technické údaje

Rozsah napětí	12 / 14.4 / 18 V	Popis výrobku	Bezdrátový momentový šroubovák s pohonem 1/4"
Elektrické připojení	220 - 240 V / 50 - 60 Hz		

Elektrický šroubovák

Výstup nabíječky	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.	Vstup nabíječky	AC 220-240V~50-60Hz 30W
Volnoběh	200 u. 600 min-1	Váha	600 g
Jmenovité napětí	3.6 V	Držák bitu	1/4" DIN 3126 tvar E6.3
Napětí baterie	3.6 V	Hmotnost nabíječky	600 g
Max. utahovací moment spojky	3 Nm		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000359	ETIM 9.0	EC000359
ETIM 10.0	EC000359	ECLASS 14.0	21-05-29-01
ECLASS 15.0	21-05-29-01		