



Momentové šroubováky společnosti Weidmüller mají ergonomický design a jsou tudíž ideální pro jednoruční použití. Lze je použít bez námahy ve všech instalačních polohách. Navíc obsahují automatický omezovač točivého momentu a mají dobrou přesnost opakování.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	DMS 3, Momentový šroubovák napájený ze sítě
Číslo objednávky	<a href="#">9007470000</a>
Typ	DMS 3 SET 1
GTIN (EAN)	4008190299224
Množství	1 items

## DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	205 mm	Hloubka (v palcích)	8.0709 inch
Výška	205 mm	Výška (v palcích)	8.0709 inch
Šířka	325 mm	Šířka (v palcích)	12.7952 inch
Délka	78 mm	Délka (v palcích)	3.0709 inch
Čistá hmotnost	1770 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

## Technické údaje

Popis výrobku	Souprava bezdrátového momentového šroubováku, včetně dobíjecí baterie, bitů, plastového kufříku
---------------	---

## Elektrický šroubovák

Volnoběh	200 u. 400 min <sup>-1</sup>	Váha	2004 g
Jmenovité napětí	2.4 V	Držák bitu	1/4" DIN 3126 tvar E6.3
Nastavení krouticího momentu max.	15 Nm	Nastavení krouticího momentu min.	15 Nm
Dobíjecí baterie	Ni-Mh články	Hmotnost dobíjecí baterie	122 g
Napětí baterie	2.4 V		

## Šroubovací nářadí

Nastavení krouticího momentu max.	15 Nm	Nastavení krouticího momentu min.	15 Nm
-----------------------------------	-------	-----------------------------------	-------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ETIM 10.0	EC001395	ECLASS 14.0	21-05-08-90
ECLASS 15.0	21-05-08-90		

**Nákresy**

**Příklad použití**



## DMS 3 SET 1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Nástavce BE6.3 - ploché

1/4" šestihřanná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro  
 přímé připojení přístrojů  
 Rovné bity DIN 5264, hlavice 1/4" E6,3 DIN 3126



### Všeobecné objednací údaje

Typ	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Verze
Číslo	<a href="#">9024000000</a>	Příslušenství, Vložka šroubováku
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190852634	
Množství	5 ST	
Typ	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Verze
Číslo	<a href="#">9024020000</a>	Příslušenství, Vložka šroubováku
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190852627	
Množství	5 ST	
Typ	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Verze
Číslo	<a href="#">9024030000</a>	Příslušenství, Vložka šroubováku
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190852658	
Množství	5 ST	
Typ	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Verze
Číslo	<a href="#">9024040000</a>	Příslušenství, Vložka šroubováku
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190852665	
Množství	5 ST	

### Nástavce E6.3 - Phillips-Recess

1/4" šestihřanná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro  
 přímé připojení přístrojů  
 Křížové bity, typ Phillips-Recessed PH/DIN 5260. 1/4"  
 hlavice, E6,3 DIN 3126



### Všeobecné objednací údaje

Typ	BIT E6,3 PH1X70	Verze
Číslo	<a href="#">9024080000</a>	Příslušenství, Vložka šroubováku
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190870744	
Množství	5 ST	

## DMS 3 SET 1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	BIT E6,3 PH2X70	Verze
Číslo	<a href="#">9024090000</a>	Příslušenství, Vložka šroubováku
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190870720	
Množství	5 ST	

### Nástavce E6.3 - Pozidriv / Supadriv

1/4" šestihránná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro přímé připojení přístrojů  
 Křížové bity Pozidriv PZ/DIN 5262, hlavice 1/4" E6,3 DIN 3126



### Všeobecné objednací údaje

Typ	BIT E6,3 PZ1X70	Verze
Číslo	<a href="#">9024100000</a>	Příslušenství, Vložka šroubováku
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190870713	
Množství	5 ST	

Typ	BIT E6,3 PZ2X70	Verze
Číslo	<a href="#">9024110000</a>	Příslušenství, Vložka šroubováku
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190870706	
Množství	5 ST	

### Nástavce BE6.3 - ploché

1/4" šestihránná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro přímé připojení přístrojů  
 Rovné bity DIN 5264, hlavice 1/4" E6,3 DIN 3126



### Všeobecné objednací údaje

Typ	BIT E6,3 Z 0.8X4.0X39	Verze
Číslo	<a href="#">9025590000</a>	Příslušenství, Vložka šroubováku
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190151935	
Množství	10 ST	

Typ	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Verze
Číslo	<a href="#">9202750000</a>	Příslušenství, Vložka šroubováku
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248504725	
Množství	5 ST	

## DMS 3 SET 1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Verze
Číslo	<a href="#">9202740000</a>	Příslušenství, Vložka šroubováku
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248504718	
Množství	5 ST	

## DMS 3



Momentové šroubováky společnosti Weidmüller mají ergonomický design a jsou tudíž ideální pro jednoruční použití. Lze je použít bez námahy ve všech instalačních polohách. Navíc obsahují automatický omezovač točivého momentu a mají dobrou přesnost opakování.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	AKKU DMS 3	Verze
Číslo	<a href="#">9007450000</a>	DMS 3, Baterie
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190450106	
Množství	1 ST	
Typ	LG DMS PRO/ DMS 3	Verze
Číslo	<a href="#">9007460000</a>	DMS 3, 90 % při 3x 500 V AC / > 91 % při 3 x 400 V AC
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190404970	
Množství	1 ST	

## Sada nástavců E6.3

1/4" šestihránná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro přímé připojení přístrojů



### Všeobecné objednací údaje

Typ	BIT-BOX WI DMS 3	Verze
Číslo	<a href="#">9024970000</a>	Příslušenství, Montážní nástroj
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248068067	
Množství	1 ST	