



Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednávací údaje

Verze	Šroubovák, Šroubovák
Číslo objednávky	9008340000
Typ	SDS 0.8X4.0X100
GTIN (EAN)	4032248056293
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2021-02-28T00:00:00+01:00
Alternativní výrobek	SDS 0.8X4.0X100

SDS 0.8X4.0X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	210 mm	Šířka (v palcích)	8.2677 inch
Průměr	30 mm	Čistá hmotnost	61.8 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s bitem na drážku 0,8 x 4
---------------	-------------------------------------

Šroubovací nářadí

Šířka čepele (B)	4 mm	Tloušťka čepele (A)	0.8 mm
Tvar	S drážkou	Délka čepele	100 mm
Typ čepele	A		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		