

SDS 1.0X5.5X150**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednávací údaje

Verze	Šroubovák, Šroubovák
Číslo objednávky	9008350000
Typ	SDS 1.0X5.5X150
GTIN (EAN)	4032248056316
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2021-03-31T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	SDS 1.0X5.5X150

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	261 mm	Šířka (v palcích)	10.2756 inch
Průměr	30 mm	Čistá hmotnost	73.9 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s bitem na drážku 1 x 5,5
---------------	-------------------------------------

Šroubovací nářadí

Šířka čepele (B)	5.5 mm	Tloušťka čepele (A)	1 mm
Tvar	S drážkou	Délka čepele	150 mm
Typ čepele	A		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		