



VDE izolovaný plochý šroubovák, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojeť SoftFinish

**Všeobecné objednací údaje**

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Verze                | Šroubovák, Šroubovák            |
| Číslo objednávky     | <a href="#">9008370000</a>      |
| Typ                  | SDIS 0.4X2.5X75                 |
| GTIN (EAN)           | 4032248056330                   |
| Množství             | 1 items                         |
| Stav objednávky      | Přerušeno                       |
| K dispozici do       | 2021-01-31T00:00:00+01:00       |
| Alternativní výrobek | <a href="#">SDIS 0.4X2.5X75</a> |

**Technické údaje****Rozměry a hmotnosti**

|        |        |                   |             |
|--------|--------|-------------------|-------------|
| Šířka  | 179 mm | Šířka (v palcích) | 7.0472 inch |
| Průměr | 23 mm  | Čistá hmotnost    | 28.5 g      |

**Shoda produktu s prostředím**

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Není ovlivněno                       |
| REACH SVHC                    | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                          | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |

**Technické údaje**

|               |                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| Popis výrobku | Šroubovák s ostřím na drážku, izolovaný dle VDE, 0,4 x 2,5 x 75 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|

**Šroubovací nářadí**

|                  |           |                     |        |
|------------------|-----------|---------------------|--------|
| Šířka čepele (B) | 2.5 mm    | Tloušťka čepele (A) | 0.4 mm |
| Tvar             | S drážkou | Délka čepele        | 75 mm  |
| Typ čepele       | A         |                     |        |

**Klasifikace**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000158    | ETIM 9.0    | EC000158    |
| ETIM 10.0   | EC000158    | ECLASS 14.0 | 21-04-04-07 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-04-07 |             |             |