

SDIS 0.6X3.5X100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE izolovaný plochý šroubovák, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šroubovák
Číslo objednávky	9008390000
Typ	SDIS 0.6X3.5X100
GTIN (EAN)	4032248056354
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno
Poslední datum objednávky	2021-04-30T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	SDIS 0.6X3.5X100

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	205 mm	Šířka (v palcích)	8.0709 inch
Průměr	23 mm	Čistá hmotnost	34 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s ostřím na drážku, izolovaný dle VDE, 0,6 x 3,5 x 100
---------------	--

Šroubovací nářadí

Šířka čepele (B)	3.5 mm	Tloušťka čepele (A)	0.6 mm
Tvar	S drážkou	Délka čepele	100 mm
Typ čepele	B		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		