



VDE izolovaný plochý šroubovák, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojeť SoftFinish

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šroubovák
Číslo objednávky	<a href="#">9008400000</a>
Typ	SDIS 0.8X4.0X100
GTIN (EAN)	4032248056361
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2021-06-30T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	<a href="#">SDIS 0.8X4.0X100</a>

## SDIS 0.8X4.0X100

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Šířka	210 mm	Šířka (v palcích)	8.2677 inch
Průměr	30 mm	Čistá hmotnost	56.45 g

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s ostřím na drážku, izolovaný dle VDE, 0,8 x 4,0 x 100
---------------	--

## Šroubovací nářadí

Šířka čepele (B)	4 mm	Tloušťka čepele (A)	0.8 mm
Tvar	S drážkou	Délka čepele	100 mm
Typ čepele	B		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		