



Křížový šroubovák, Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, výstup podle ISO 8764-PH, hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šroubovák
Číslo objednávky	9008490000
Typ	SDK PH2
GTIN (EAN)	4032248056484
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2021-06-30T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	SDK PH2 X 100

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	220 mm	Šířka (v palcích)	8.6614 inch
Průměr	36 mm	Čistá hmotnost	95.8 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s křížovou hlavou, Phillips velikosti 2
---------------	---

Šroubovací nářadí

Šířka čepele (B)	6 mm	Tvar	Philips
Velikost	2	Délka čepele	100 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		