

SDK PH3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci



Křížový šroubovák, Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, výstup podle ISO 8764-PH, hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šroubovák
Číslo objednávky	9008500000
Typ	SDK PH3
GTIN (EAN)	4032248056491
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2021-12-31T00:00:00+01:00
Alternativní výrobek	SDK PH3 X 150

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	270 mm	Šířka (v palcích)	10.6299 inch
Průměr	41 mm	Čistá hmotnost	152.2 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s křížovou hlavou, Phillips velikosti 3
---------------	---

Šroubovací nářadí

Šířka čepele (B)	8 mm	Tvar	Philips
Velikost	3	Délka čepele	150 mm
Velikost čepele, křížová drážka	3		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		