

SDK PZ1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Křížový šroubovák, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO
8764/2-PZ, výstup podle ISO 8764/1-PZ, hrot
ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šroubovák
Číslo objednávky	9008530000
Typ	SDK PZ1
GTIN (EAN)	4032248056521
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2021-06-30T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	SDK PZ1 X 80

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	191 mm	Šířka (v palcích)	7.5197 inch
Průměr	30 mm	Čistá hmotnost	56 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s křížovou hlavou, Pozidrive velikosti 1
---------------	--

Šroubovací nářadí

Šířka čepele (B)	4.5 mm	Tvar	Pozidrive
Velikost	1	Délka čepele	80 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		