

**SDIK PH0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Křížový šroubovák pro šrouby Phillips, izolovaný dle VDE, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, výstup podle normy ISO 8764-PH, rukojeť SoftFinish

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Šroubovák, Šroubovák
Číslo objednávky	<a href="#">9008560000</a>
Typ	SDIK PH0
GTIN (EAN)	4032248056552
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2021-01-20T00:00:00+01:00
Alternativní výrobek	<a href="#">SDIK PH0 X 60</a>

**Technické údaje****Rozměry a hmotnosti**

Šířka	165 mm	Šířka (v palcích)	6.4961 inch
Průměr	23 mm	Čistá hmotnost	28 g

**Shoda produktu s prostředím**

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

**Technické údaje**

Popis výrobku	Šroubovák s křížovou hlavou izolovaný dle VDE, Phillips velikosti 0
---------------	---

**Šroubovací nářadí**

Tvar	Philips	Velikost	0
Délka čepele	60 mm		

**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		