



Křížový šroubovák pro šrouby Phillips, izolovaný dle VDE,
SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, výstup podle normy
ISO 8764-PH, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šroubovák
Číslo objednávky	9008570000
Typ	SDIK PH1
GTIN (EAN)	4032248056569
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2021-04-30T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	SDIK PH1 X 80

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	191 mm	Šířka (v palcích)	7.5197 inch
Průměr	30 mm	Čistá hmotnost	56 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s křížovou hlavou izolovaný dle VDE, Phillips velikosti 1
---------------	---

Šroubovací nářadí

Tvar	Philips	Velikost	1
Délka čepele	80 mm		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		