



Imbusový klíč vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové oceli podle DIN ISO 2936 L (DIN 911), vysoce kvalitní upravený povrch.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|----------------------------|
| Verze | Mounting tool |
| Číslo objednávky | 9008860000 |
| Typ | SKS 2,0-8,0 |
| GTIN (EAN) | 4032248266616 |
| Množství | 1 items |

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|-------------------|-------------|
| Šířka | 120 mm | Šířka (v palcích) | 4.7244 inch |
| Čistá hmotnost | 205.6 g | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Není ovlivněno |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |

Technické údaje

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Popis výrobku | Sada šestibokých nástrčkových klíčů |
|---------------|-------------------------------------|

Šroubovací nářadí

| | | | |
|----------|-----------------------------------|------|---------------------------|
| Číslo | 7 | Tvar | Šestihran / imbusový klíč |
| Velikost | SW 2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0 | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002210 | ETIM 9.0 | EC002210 |
| ETIM 10.0 | EC002210 | ECLASS 14.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-50-03 | | |