

## AM ASI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Rychlé a přesné odizolování
- Není třeba nastavit hloubku řezu
- Bez poškozování vnitřního vodiče

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů
Číslo objednávky	<a href="#">9009950000</a>
Typ	AM ASI
GTIN (EAN)	4032248363407
Množství	1 items

## AM ASI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	25 mm	Hloubka (v palcích)	0.9842 inch
Výška	35 mm	Výška (v palcích)	1.378 inch
Šířka	124 mm	Šířka (v palcích)	4.8819 inch
Čistá hmotnost	48.6 g		

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

### Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj k odizolování pogumovaných kabelů ASI
---------------	--

### Nástroje k odizolování

Typ kabelu	ASI-EPDM	Max. průměr vodiče	1.4 mm
Odizolovací rozsah, min.	1.5 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, max.	1.5 mm <sup>2</sup>

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		