

HTX LWL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpovací a odizolovací kleště na zpracování kontaktů optických kabelů z polymerových optických vláken (POF)

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, Šestihranné krimpování, Kulaté krimpování
Číslo objednávky	9011360000
Typ	HTX LWL
GTIN (EAN)	4008190151249
Množství	1 items

HTX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Rozměry a hmotnosti

Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7.874 inch
Čistá hmotnost	415.08 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj k nalisování kabelů vláknové optiky s průměrem jádra 1 mm	Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
---------------	---	-------	--------------------------------------

Popis kontaktu

Type of contact	Fibre-optic connector
-----------------	-----------------------

Údaje o nástroji – krimpování

Klíč na šestihrany, šířka (A 2)	4.85 mm	Šestihran AF (A)	3.15 mm
Krimpovací bod, šířka (B 2)	6 mm	Krimpovací bod, šířka (B 1)	6 mm
Krimpování - typ/profil	Šestihranné krimpování, Kulaté krimpování		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Drawings

