


EINSATZPAAR PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami
nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Verze	6mm ² , Lichoběžníkové krimpování
Číslo objednávky	9011620000
Typ	EINSATZPAAR PZ 6/5
GTIN (EAN)	4008190207939
Množství	1 items

EINSATZPAAR PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	12 mm	Hloubka (v palcích)	0.4724 inch
Výška	31 mm	Výška (v palcích)	1.2205 inch
Šířka	26 mm	Šířka (v palcích)	1.0236 inch
Čistá hmotnost	41.36 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Popis kontaktu

Průřez vodiče, max. AWG	AWG 10	Průřez vodiče, min. AWG	AWG 24
Krimpovací rozsah, max.	6 mm ²		

Údaje o nástroji - krimpování

Krimpování - typ/profil	Lichoběžníkové krimpování
-------------------------	---------------------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		