



Krimpovací kleště pro koaxiální konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

### Všeobecné objednací údaje

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, Šestihranné krimpování |
| Číslo objednávky | <a href="#">9012020000</a>   |
| Typ              | HTG 58/59  |
| GTIN (EAN)       | 4008 1900 18207  |
| Množství         | 1 items  |

## Technické údaje

### Rozměry a hmotnosti

|                |         |                   |            |
|----------------|---------|-------------------|------------|
| Šířka          | 200 mm  | Šířka (v palcích) | 7.874 inch |
| Čistá hmotnost | 418.7 g |                   |            |

### Shoda produktu s prostředím

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Není ovlivněno                       |
| REACH SVHC                    | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                          | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

### Technické údaje

|               |   |       |                                      |
|---------------|---|-------|--------------------------------------|
| Popis výrobku | Nástroj k nalisování koaxiálních konektorů BNC, TNC / AF 5,4/6,48 | Verze | Mechanické, bez vyměnitelných vložek |
|---------------|---|-------|--------------------------------------|

### Popis kontaktu

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Type of contact | Coaxial connector |
|-----------------|-------------------|

### Údaje o nástroji – krimpování

|                                 |                    |                                 |                        |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------|
| Klíč na šestihrany, šířka (A 2) | 6.48 mm            | Klíč na šestihrany, šířka (A 3) | 1.72 mm                |
| Šestihran AF (A)                | 5.4 mm             | Průřez koncovek, max.           | 30 mm <sup>2</sup>     |
| Průřez koncovek, min.           | 30 mm <sup>2</sup> | Průměr vnější objímky           | 6.2 mm                 |
| Krimpovací bod, šířka (B 2)     | 10 mm              | Krimpovací bod, šířka (B 3)     | 2.3 mm                 |
| Krimpovací bod, šířka (B 1)     | 10 mm              | Krimpování - typ/profil         | Šestihranné krimpování |
| Průměr vnitřního kontaktu (D)   | 2 mm               |                                 |                        |

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000168    | ETIM 9.0    | EC000168    |
| ETIM 10.0   | EC000168    | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 |             |             |



## Příslušenství

### Příslušenství / náhradní díly



Krimpovací kleště pro koaxiální konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

### Všeobecné objednací údaje

|                     |                            |   |  |
|---------------------|----------------------------|---|--|
| Typ                 | ERTE ES HTG 58/59          | Verze                                       |  |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">9011130000</a> | Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl |  |
| GTIN (EAN)          | 4008190011406              |   |  |
| Množství            | 1 ST                       |   |  |