

HTG 174**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpovací kleště pro koaxiální konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, Šestihranné krimpování
Číslo objednávky	9012410000
Typ	HTG 174
GTIN (EAN)	4008190009434
Množství	1 items

HTG 174

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7.874 inch
Čistá hmotnost	449 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj k nalisování koaxiálních konektorů BNC, TNC a N / AF 4,52	Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
---------------	---	-------	--------------------------------------

Popis kontaktu

Type of contact	Coaxial connector
-----------------	-------------------

Údaje o nástroji – krimpování

Klíč na šestihrany, šířka (A 2)	1.72 mm	Šestihran AF (A)	4.52 mm
Průřez koncovek, max.	22 mm ²	Průřez koncovek, min.	22 mm ²
Průměr vnější objímky	5.4 mm	Krimpovací bod, šířka (B 2)	2.3 mm
Krimpovací bod, šířka (B 1)	10 mm	Krimpování - typ/profil	Šestihranné krimpování
Průměr vnitřního kontaktu (D)	2 mm		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Nákresy

