



Krimpovací kleště pro kontakty systémů RSV a DSTV-HD od společnosti Weidmüller

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářkou pro přesné polohování kontaktů

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, FoderB krimpování
Číslo objednávky	9013550000
Typ	HTF RSV 12
GTIN (EAN)	4008 190002046
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	205 mm	Šířka (v palcích)	8.0709 inch
Čistá hmotnost	449.98 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technické údaje

Popis výrobku	Nástroje k nalisování kontaktů Weidmüller RSV a DSTV-HD, AWG 14-12	Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
---------------	--	-------	--------------------------------------

Popis kontaktu

Type of contact	RSV and DSTV-HD	Průřez vodiče, max. AWG	AWG 12
Průřez vodiče, min. AWG	AWG 14		

Údaje o nástroji – krimpování

Průřez koncovek, max.	4 mm ²	Krimpování - typ/profil	FoderB krimpování
-----------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Nákresy

