

HTF DFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací nástroje pro soustružený/lisovaný kontakt

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.22mm ² , 2.5mm ² , B krimpování
Číslo objednávky	901414000
Typ	HTF DFF
GTIN (EAN)	4008190297305
Množství	1 items

HTF DFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	205 mm	Šířka (v palcích)	8.0709 inch
Čistá hmotnost	442 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technické údaje

Popis výrobku	Nástroje k nalisování kontaktů Weidmüller DFF	Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
---------------	---	-------	--------------------------------------

Popis kontaktu

Type of contact	Weidmüller DFF	Průřez vodiče, max. AWG	AWG 14
Průřez vodiče, min. AWG	AWG 24	Krimpovací rozsah, max.	2.5 mm ²
Krimpovací rozsah, min.	0.22 mm ²		

Údaje o nástroji – krimpování

Průřez koncovek, max.	2.5 mm ²	Průřez koncovek, min.	0.22 mm ²
Krimpování - typ/profil	B krimpování		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Nákresy

