

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací kleště pro izolované konektory kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Dvojitě krimpování
Číslo objednávky	9014400000
Typ	HTI 15
GTIN (EAN)	4008190159412
Množství	1 items

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7.874 inch
Čistá hmotnost	440.68 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj k nalisování izolovaných konektorů 0,5–2,5 mm ²	Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
---------------	--	-------	--------------------------------------

Popis kontaktu

Type of contact	Insulated connector	Průřez vodiče, max. AWG	AWG 14
Průřez vodiče, min. AWG	AWG 21	Krimpovací rozsah, max.	2.5 mm ²
Krimpovací rozsah, min.	0.5 mm ²		

Údaje o nástroji – krimpování

Průřez koncovek, max.	2.5 mm ²	
Krimpování - typ/profil	Dvojitě krimpování	
Krimpovací stanice	Číslo krimpovací stanice	1
	Průřez vodiče, min.	0.5 mm ²
	Průřez vodiče, max.	1.5 mm ²
	Průřez vodiče AWG, min.	21 AWG
	Průřez vodiče AWG, max.	16 AWG
	Barva krimpovací stanice	Červená barva
	Číslo krimpovací stanice	2
	Průřez vodiče, min.	1.5 mm ²
	Průřez vodiče, max.	2.5 mm ²
	Průřez vodiče AWG, min.	16 AWG
	Průřez vodiče AWG, max.	14 AWG
	Barva krimpovací stanice	Modrá


Důležitá poznámka

Informace o produktu	Nevhodné pro pevné vodiče. Izolace na kontaktu je kuželovitě zalisovaná.
----------------------	--

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Nákresy




HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Konektor na kabelová oka



Izolované objímky konektorů z PVC s měděnou objímkou


- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	FSKI/0,5-1,0/288	Verze
Číslo	1491790000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301540	
Množství	100 ST	
Typ	FSKI/0,5-1,0/488	Verze
Číslo	1491810000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301380	
Množství	100 ST	
Typ	FSKI/0,5-1,0/638	Verze
Číslo	1491820000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301670	
Množství	100 ST	
Typ	FSKI/1,5-2,5/488	Verze
Číslo	1491850000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301687	
Množství	100 ST	
Typ	FSKI/1,5-2,5/638	Verze
Číslo	1491830000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301830	
Množství	100 ST	
Typ	LIF 1,5M638 R	Verze
Číslo	9200580000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410422	
Množství	100 ST	
Typ	LIF 2,5M638 R	Verze
Číslo	9200590000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410439	
Množství	100 ST	

Příslušenství

Objímky na kabelová oka



Izolované objímky konektorů z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIF 1,5F288 R	Verze
Číslo	9200520000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410361	
Množství	100 ST	
Typ	LIF 1,5F488 R	Verze
Číslo	9200530000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410378	
Množství	100 ST	
Typ	LIF 1,5F638 R	Verze
Číslo	9200540000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410385	
Množství	100 ST	
Typ	LIF 2,5F488 R	Verze
Číslo	9200550000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410392	
Množství	100 ST	
Typ	LIF 2,5F638 R	Verze
Číslo	9200560000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410408	
Množství	100 ST	
Typ	LIF 6F638 R	Verze
Číslo	9200570000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410415	
Množství	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,1-0,5/285	Verze
Číslo	1491620000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ² , Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301526	
Množství	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,1-0,5/288	Verze
Číslo	1491630000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ² , Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301489	
Množství	100 ST	

Příslušenství

Typ	VFSKHI/0,5-1,0/288	Verze
Číslo	1491650000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0.5
objednávky		mm ² - 1 mm ² , Červená
GTIN (EAN)	4050118301519	
Množství	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/485	Verze
Číslo	1491660000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0.5
objednávky		mm ² - 1 mm ² , Červená
GTIN (EAN)	4050118301410	
Množství	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/488	Verze
Číslo	1491670000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0.5
objednávky		mm ² - 1 mm ² , Červená
GTIN (EAN)	4050118301502	
Množství	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/638	Verze
Číslo	1491680000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0.5
objednávky		mm ² - 1 mm ² , Červená
GTIN (EAN)	4050118301618	
Množství	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/285	Verze
Číslo	1491640000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0.5
objednávky		mm ² - 1 mm ² , Červená
GTIN (EAN)	4050118301557	
Množství	100 ST	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/285	Verze
Číslo	1491730000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm ² , 1.5
objednávky		mm ² - 2.5 mm ² , Modrá
GTIN (EAN)	4050118301700	
Množství	100 ST	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/288	Verze
Číslo	1491740000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm ² , 1.5
objednávky		mm ² - 2.5 mm ² , Modrá
GTIN (EAN)	4050118301472	
Množství	100 ST	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/485	Verze
Číslo	1491690000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm ² , 1.5
objednávky		mm ² - 2.5 mm ² , Modrá
GTIN (EAN)	4050118301717	
Množství	100 ST	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/488	Verze
Číslo	1491710000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm ² , 1.5
objednávky		mm ² - 2.5 mm ² , Modrá
GTIN (EAN)	4050118301663	
Množství	100 ST	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/638	Verze
Číslo	1491720000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm ² , 1.5
objednávky		mm ² - 2.5 mm ² , Modrá
GTIN (EAN)	4050118301564	
Množství	100 ST	

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Bifurkační objímky na kabelová oka



Izolované objímky větvených konektorů, z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIF 1,5T638 R	Verze
Číslo	9200610000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410453	
Množství	100 ST	
Typ	LIF 2,5T638 R	Verze
Číslo	9200620000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410460	
Množství	100 ST	

Objímky kabelových ok, plně izolované



Plně izolované objímky konektorů z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIF 1,5F638 RF	Verze
Číslo	9200640000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410484	
Množství	100 ST	
Typ	LIF 2,5F638 RF	Verze
Číslo	9200650000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248410491	
Množství	100 ST	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/285	Verze
Číslo	1491860000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301915	
Množství	100 ST	

Příslušenství

Typ	VFSKHV/0,5-1,0/288	Verze
Číslo	1491870000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301908	
Množství	100 ST	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/485	Verze
Číslo	1491880000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301748	
Množství	100 ST	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/488	Verze
Číslo	1491890000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301786	
Množství	100 ST	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/638	Verze
Číslo	1491910000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301847	
Množství	100 ST	
Typ	VFSKHV/1,5-2,5/485	Verze
Číslo	1491920000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301694	
Množství	100 ST	
Typ	VFSKHV/1,5-2,5/488	Verze
Číslo	1491930000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301762	
Množství	100 ST	
Typ	VFSKHV/1,5-2,5/638	Verze
Číslo	1491940000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301922	
Množství	100 ST	

Krimpovací kabelová oka



Izolovaný kabelový konektor z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem, kromě spojkového konektoru

Všeobecné objednávací údaje

Typ	KQI-M10/-1	Verze
Číslo	1492130000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302158	
Množství	100 ST	

Příslušenství

Typ	KQI-M10/-2,5	Verze
Číslo	1492340000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302295	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M12/-2,5	Verze
Číslo	1492350000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302059	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M2,5/-1	Verze
Číslo	1492150000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302028	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M2/-0,5	Verze
Číslo	1492090000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118301892	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M2/-1	Verze
Číslo	1492140000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302127	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M3,5/-1	Verze
Číslo	1492180000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302080	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M3,5/-2,5	Verze
Číslo	1492270000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302134	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M3/-0,5	Verze
Číslo	1492100000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302011	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M3/-1	Verze
Číslo	1492170000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302035	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M3/-2,5	Verze
Číslo	1492250000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302073	
Množství	100 ST	

HTI 15


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KQI-M4/-0,5	Verze
Číslo	1492110000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302103	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M4/-1	Verze
Číslo	1492200000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302301	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M4/-2,5	Verze
Číslo	1492290000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302172	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M4/S/-1	Verze
Číslo	1492190000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302165	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M4/S/-2,5	Verze
Číslo	1492280000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302141	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M5/-0,5	Verze
Číslo	1492120000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302042	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M5/-1	Verze
Číslo	1492220000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302110	
Množství	100 ST	

Příslušenství / náhradní díly



Krimpovací kleště pro izolované konektory kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

Příslušenství

Všeobecné objednávací údaje

Typ	ERTE ES HTI 15	Verze	
Číslo objednávky	1246370000	Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl	
GTIN (EAN)	4050118034462		
Množství	1 ST		