

**HTI 15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací kleště pro izolované konektory kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Dvojitě krimpování |
| Číslo objednávky | <a href="#">9014400000</a>  |
| Typ              | HTI 15  |
| GTIN (EAN)       | 4008190159412   |
| Množství         | 1 items   |

## HTI 15

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |          |                   |            |
|----------------|----------|-------------------|------------|
| Šířka          | 200 mm   | Šířka (v palcích) | 7.874 inch |
| Čistá hmotnost | 440.68 g |                   |            |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Není ovlivněno                       |
| REACH SVHC                    | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                          | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

## Technické údaje

|               |  |       |                                      |
|---------------|--|-------|--------------------------------------|
| Popis výrobku | Nástroj k nalisování izolovaných konektorů 0,5–2,5 mm <sup>2</sup> | Verze | Mechanické, bez vyměnitelných vložek |
|---------------|--|-------|--------------------------------------|

## Popis kontaktu

|                         |                     |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Type of contact         | Insulated connector | Průřez vodiče, max. AWG | AWG 14              |
| Průřez vodiče, min. AWG | AWG 21              | Krimpovací rozsah, max. | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Krimpovací rozsah, min. | 0.5 mm <sup>2</sup> |                         |                     |

## Údaje o nástroji – krimpování

|                         |                          |                     |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| Průřez koncovek, max.   | 2.5 mm <sup>2</sup>      |                     |
| Krimpování - typ/profil | Dvojitě krimpování       |                     |
| Krimpovací stanice      | Číslo krimpovací stanice | 1                   |
|                         | Průřez vodiče, min.      | 0.5 mm <sup>2</sup> |
|                         | Průřez vodiče, max.      | 1.5 mm <sup>2</sup> |
|                         | Průřez vodiče AWG, min.  | 21 AWG              |
|                         | Průřez vodiče AWG, max.  | 16 AWG              |
|                         | Barva krimpovací stanice | Červená barva       |
|                         | Číslo krimpovací stanice | 2                   |
|                         | Průřez vodiče, min.      | 1.5 mm <sup>2</sup> |
|                         | Průřez vodiče, max.      | 2.5 mm <sup>2</sup> |
|                         | Průřez vodiče AWG, min.  | 16 AWG              |
|                         | Průřez vodiče AWG, max.  | 14 AWG              |
|                         | Barva krimpovací stanice | Modrá               |


## Důležitá poznámka

|                      |  |
|----------------------|--|
| Informace o produktu | Nevhodné pro pevné vodiče. Izolace na kontaktu je kuželovitě zalisovaná. |
|----------------------|--|

## Klasifikace


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000168    | ETIM 9.0    | EC000168    |
| ETIM 10.0   | EC000168    | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 |             |             |

**Nákresy**



## Příslušenství

### Konektor na kabelová oka



Izolované objímky konektorů z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | FSKI/0,5-1,0/288           | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1491790000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , Červená |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118301540              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | FSKI/0,5-1,0/488           | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1491810000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , Červená |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118301380              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | FSKI/0,5-1,0/638           | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1491820000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , Červená |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118301670              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | FSKI/1,5-2,5/488           | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1491850000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , Modrá |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118301687              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | FSKI/1,5-2,5/638           | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1491830000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , Modrá |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118301830              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | LIF 1,5M638 R              | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">9200580000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , Červená                     |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4032248410422              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | LIF 2,5M638 R              | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">9200590000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , Modrá                       |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4032248410439              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |

## Příslušenství

### Objímky na kabelová oka



Izolované objímky konektorů z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | LIF 1,5F288 R              | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">9200520000</a> | kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , Červená |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4032248410361              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | LIF 1,5F488 R              | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">9200530000</a> | kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , Červená |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4032248410378              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | LIF 1,5F638 R              | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">9200540000</a> | kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , Červená |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4032248410385              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | LIF 2,5F488 R              | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">9200550000</a> | kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , Modrá   |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4032248410392              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | LIF 2,5F638 R              | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">9200560000</a> | kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , Modrá   |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4032248410408              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | LIF 6F638 R                | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">9200570000</a> | kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , Žlutá         |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4032248410415              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | VFSKHI/0,1-0,5/285         | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1491620000</a> | kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup> , Žlutá   |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118301526              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | VFSKHI/0,1-0,5/288         | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1491630000</a> | kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup> , Žlutá   |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118301489              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |

### Příslušenství

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | VFSKHI/0,5-1,0/288         | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1491650000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5   |
| objednávky |                            | mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , Červená                                      |
| GTIN (EAN) | 4050118301519              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | VFSKHI/0,5-1,0/485         | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1491660000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5   |
| objednávky |                            | mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , Červená                                      |
| GTIN (EAN) | 4050118301410              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | VFSKHI/0,5-1,0/488         | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1491670000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5   |
| objednávky |                            | mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , Červená                                      |
| GTIN (EAN) | 4050118301502              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | VFSKHI/0,5-1,0/638         | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1491680000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5   |
| objednávky |                            | mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , Červená                                      |
| GTIN (EAN) | 4050118301618              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | VFSKHI/0,5-1,0/285         | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1491640000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5   |
| objednávky |                            | mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , Červená                                      |
| GTIN (EAN) | 4050118301557              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | VFSKHI/1,5-2,5/285         | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1491730000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 |
| objednávky |                            | mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , Modrá                                      |
| GTIN (EAN) | 4050118301700              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | VFSKHI/1,5-2,5/288         | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1491740000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 |
| objednávky |                            | mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , Modrá                                      |
| GTIN (EAN) | 4050118301472              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | VFSKHI/1,5-2,5/485         | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1491690000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 |
| objednávky |                            | mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , Modrá                                      |
| GTIN (EAN) | 4050118301717              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | VFSKHI/1,5-2,5/488         | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1491710000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 |
| objednávky |                            | mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , Modrá                                      |
| GTIN (EAN) | 4050118301663              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | VFSKHI/1,5-2,5/638         | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1491720000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 |
| objednávky |                            | mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , Modrá                                      |
| GTIN (EAN) | 4050118301564              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |

## HTI 15

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Bifurkační objímky na kabelová oka



Izolované objímky větvených konektorů, z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Typ        | LIF 1,5T638 R              | Verze  |  |
| Číslo      | <a href="#">9200610000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , Červená |  |
| objednávky |                            |  |  |
| GTIN (EAN) | 4032248410453              |  |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |  |
| Typ        | LIF 2,5T638 R              | Verze  |  |
| Číslo      | <a href="#">9200620000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , Modrá   |  |
| objednávky |                            |  |  |
| GTIN (EAN) | 4032248410460              |  |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |  |

### Objímky kabelových ok, plně izolované



Plně izolované objímky konektorů z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Typ        | LIF 1,5F638 RF             | Verze  |  |
| Číslo      | <a href="#">9200640000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , Červená                   |  |
| objednávky |                            |  |  |
| GTIN (EAN) | 4032248410484              |  |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |  |
| Typ        | LIF 2,5F638 RF             | Verze  |  |
| Číslo      | <a href="#">9200650000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , Modrá                     |  |
| objednávky |                            |  |  |
| GTIN (EAN) | 4032248410491              |  |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |  |
| Typ        | VFSKHV/0,5-1,0/285         | Verze  |  |
| Číslo      | <a href="#">1491860000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , Červená |  |
| objednávky |                            |  |  |
| GTIN (EAN) | 4050118301915              |  |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |  |

### Příslušenství

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | VFSKHV/0,5-1,0/288         | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1491870000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , Červená   |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118301908              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | VFSKHV/0,5-1,0/485         | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1491880000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , Červená   |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118301748              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | VFSKHV/0,5-1,0/488         | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1491890000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , Červená   |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118301786              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | VFSKHV/0,5-1,0/638         | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1491910000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , Červená   |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118301847              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | VFSKHV/1,5-2,5/485         | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1491920000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , Modrá |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118301694              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | VFSKHV/1,5-2,5/488         | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1491930000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , Modrá |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118301762              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | VFSKHV/1,5-2,5/638         | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1491940000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , Modrá |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118301922              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |

### Krimpovací kabelová oka



Izolovaný kabelový konektor z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem, kromě spojkového konektoru

### Všeobecné objednávací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | KQI-M10/-1                 | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1492130000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118302158              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |

### Příslušenství

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | KQI-M10/-2,5               | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1492340000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118302295              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | KQI-M12/-2,5               | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1492350000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118302059              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | KQI-M2,5/-1                | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1492150000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118302028              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | KQI-M2/-0,5                | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1492090000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118301892              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | KQI-M2/-1                  | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1492140000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118302127              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | KQI-M3,5/-1                | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1492180000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118302080              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | KQI-M3,5/-2,5              | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1492270000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118302134              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | KQI-M3/-0,5                | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1492100000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118302011              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | KQI-M3/-1                  | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1492170000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118302035              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | KQI-M3/-2,5                | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1492250000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118302073              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |

## HTI 15

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | KQI-M4/-0,5                | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1492110000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118302103              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | KQI-M4/-1                  | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1492200000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118302301              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | KQI-M4/-2,5                | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1492290000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118302172              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | KQI-M4/S/-1                | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1492190000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118302165              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | KQI-M4/S/-2,5              | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1492280000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118302141              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | KQI-M5/-0,5                | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1492120000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118302042              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |
| Typ        | KQI-M5/-1                  | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1492220000</a> | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118302110              |  |
| Množství   | 100 ST                     |  |

## Příslušenství / náhradní díly



Krimpovací kleště pro izolované konektory kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

## Příslušenství

### Všeobecné objednávací údaje

|                     |                            |   |  |
|---------------------|----------------------------|---|--|
| Typ                 | ERTE ES HTI 15             | Verze                                       |  |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">1246370000</a> | Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl |  |
| GTIN (EAN)          | 4050118034462              |   |  |
| Množství            | 1 ST                       |   |  |