

ERTE ES PZ 6 ROTO


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami
nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | 6mm ² , Lichoběžníkové krimpování |
| Číslo objednávky | 9014480000 |
| Typ | ERTE ES PZ 6 ROTO |
| GTIN (EAN) | 4008 1908 77385 |
| Množství | 1 items |

ERTE ES PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a hmotnosti**

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 15 mm | Hloubka (v palcích) | 0.5906 inch |
| Výška | 39 mm | Výška (v palcích) | 1.5354 inch |
| Šířka | 23 mm | Šířka (v palcích) | 0.9055 inch |
| Čistá hmotnost | 33.64 g | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnici RoHS | Není ovlivněno |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3 |

Popis kontaktu

| | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|----|
| Průřez vodiče, max. AWG | 10 | Průřez vodiče, min. AWG | 10 |
| Krimpovací rozsah, max. | 6 mm ² | | |

Údaje o nástroji – krimpování

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Krimpování - typ/profil | Lichoběžníkové krimpování |
|-------------------------|---------------------------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ETIM 10.0 | EC001282 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 | | |