

HTF ZRV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací nástroje pro soustružený/lisovaný kontakt

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.2mm ² , 1mm ² , FoderB krimpování
Číslo objednávky	9014840000
Typ	HTF ZRV
GTIN (EAN)	4008 190949969
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7.874 inch
Čistá hmotnost	452.7 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		

Technické údaje

Popis výrobku	Nástroje k nalisování kontaktů ZRV nebo MKF s plochým břitem	Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
---------------	--	-------	--------------------------------------

Popis kontaktu

Type of contact	Weidmüller ZRV	Průřez vodiče, max. AWG	AWG 17
Průřez vodiče, min. AWG	AWG 24	Krimpovací rozsah, max.	1 mm ²
Krimpovací rozsah, min.	0.2 mm ²		

Údaje o nástroji - krimpování

Průřez koncovek, max.	1 mm ²	Průřez koncovek, min.	0.2 mm ²
Krimpování - typ/profil	FoderB krimpování		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

