

FLECAFIX 11/24**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Šroubovák pro připevňování a uvolňování kabelových průchodů a příslušenství ve velikostech 11-36 AF.

- Dosáhne přes několik řad průchodů
- Žádná deformace kabelových průchodů
- Velikost klíče: 11 až 36 mm
- Plynulé nastavení velikosti klíče
- Funkce ráčny: není nutné nástroj mezi otočeními vyjmát
- Autentický jednoruční nástroj

Všeobecné objednací údaje

Verze	Cable gland tool
Číslo objednávky	9015900000
Typ	FLECAFIX 11/24
GTIN (EAN)	4032248309573
Množství	1 items
Balení	Kartonový box

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	30 mm	Hloubka (v palcích)	1.1811 inch
Výška	60 mm	Výška (v palcích)	2.3622 inch
Šířka	190 mm	Šířka (v palcích)	7.4803 inch
Čistá hmotnost	173.45 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj na kabelovou vývodku, 11-24 AF
---------------	--

Šroubovací nářadí

Velikost	11 - 24 mm
----------	------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

Nákresy

Příklad použití

