

CTI 6 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpovací kleště pro izolované konektory
kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory,
zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářezkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm ² , 6mm ² , Dvojité krimpování, Oválné krimpování |
| Číslo objednávky | 9017290000 |
| Typ | CTI 6 ZERT |
| GTIN (EAN) | 4008 190239084 |
| Množství | 1 items |

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|-------------------|-------------|
| Šířka | 250 mm | Šířka (v palcích) | 9.8425 inch |
| Čistá hmotnost | 756 g | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Není ovlivněno |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Technické údaje

| | | | |
|---------------|--|-------|--------------------------------------|
| Popis výrobku | Nástroj k nalisování izolovaných konektorů 0,5-6 mm ² | Verze | Mechanické, bez vyměnitelných vložek |
|---------------|--|-------|--------------------------------------|

Popis kontaktu

| | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| Type of contact | Insulated connector | Průřez vodiče, max. AWG | AWG 10 |
| Průřez vodiče, min. AWG | AWG 21 | Krimpovací rozsah, max. | 6 mm ² |
| Krimpovací rozsah, min. | 0.5 mm ² | | |

Údaje o nástroji – krimpování

| | | |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Průřez koncovek, max. | 6 mm ² | |
| Krimpování - typ/profil | Dvojité krimpování, Oválné krimpování | |
| Krimpovací stanice | Číslo krimpovací stanice | 1 |
| | Průřez vodiče, min. | 0.5 mm ² |
| | Průřez vodiče, max. | 1.5 mm ² |
| | Průřez vodiče AWG, min. | 20 AWG |
| | Průřez vodiče AWG, max. | 16 AWG |
| | Barva krimpovací stanice | Červená barva |
| | Číslo krimpovací stanice | 2 |
| | Průřez vodiče, min. | 1.5 mm ² |
| | Průřez vodiče, max. | 2.5 mm ² |
| | Průřez vodiče AWG, min. | 16 AWG |
| | Průřez vodiče AWG, max. | 14 AWG |
| | Barva krimpovací stanice | Modrá |
| | Číslo krimpovací stanice | 3 |
| | Průřez vodiče, min. | 4 mm ² |
| | Průřez vodiče, max. | 6 mm ² |
| Průřez vodiče AWG, min. | 12 AWG | |
| Průřez vodiče AWG, max. | 10 AWG | |
| Barva krimpovací stanice | Žlutá barva | |


Důležitá poznámka

| | |
|----------------------|--|
| Informace o produktu | Nevhodné pro pevné vodiče. Izolace na kontaktu je kuželovitě zalisovaná. |
|----------------------|--|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |

Nákresy




CTI 6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Příslušenství / náhradní díly



Krimpovací kleště pro izolované konektory kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářezkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | ERTE ES CTI 6 | Verze |
| Číslo objednávky | 9007180000 | Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl |
| GTIN (EAN) | 4008190262136 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | ERTE ES CTI 6 | Verze |
| Číslo objednávky | 9007180000 | Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl |
| GTIN (EAN) | 4008190262136 | |
| Množství | 1 ST | |