

**CTI 6 ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Krimpovací kleště pro izolované konektory  
kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory,  
zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářezkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Dvojité krimpování, Oválné krimpování
Číslo objednávky	<a href="#">9017290000</a>
Typ	CTI 6 ZERT
GTIN (EAN)	4008 190239084
Množství	1 items

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Šířka	250 mm	Šířka (v palcích)	9.8425 inch
Čistá hmotnost	756 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj k nalisování izolovaných konektorů 0,5-6 mm <sup>2</sup>	Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
---------------	--	-------	--------------------------------------

## Popis kontaktu

Type of contact	Insulated connector	Průřez vodiče, max. AWG	AWG 10
Průřez vodiče, min. AWG	AWG 21	Krimpovací rozsah, max.	6 mm <sup>2</sup>
Krimpovací rozsah, min.	0.5 mm <sup>2</sup>		

## Údaje o nástroji – krimpování

Průřez koncovek, max.	6 mm <sup>2</sup>	
Krimpování - typ/profil	Dvojité krimpování, Oválné krimpování	
Krimpovací stanice	Číslo krimpovací stanice	1
	Průřez vodiče, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
	Průřez vodiče, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
	Průřez vodiče AWG, min.	20 AWG
	Průřez vodiče AWG, max.	16 AWG
	Barva krimpovací stanice	Červená barva
	Číslo krimpovací stanice	2
	Průřez vodiče, min.	1.5 mm <sup>2</sup>
	Průřez vodiče, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
	Průřez vodiče AWG, min.	16 AWG
	Průřez vodiče AWG, max.	14 AWG
	Barva krimpovací stanice	Modrá
	Číslo krimpovací stanice	3
	Průřez vodiče, min.	4 mm <sup>2</sup>
	Průřez vodiče, max.	6 mm <sup>2</sup>
	Průřez vodiče AWG, min.	12 AWG
Průřez vodiče AWG, max.	10 AWG	
Barva krimpovací stanice	Žlutá barva	


## Důležitá poznámka

Informace o produktu Nevhodné pro pevné vodiče. Izolace na kontaktu je kuželovitě zalisovaná.

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**Nákresy**




## CTI 6 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Příslušenství / náhradní díly



Krimpovací kleště pro izolované konektory kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářezkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	ERTE ES CTI 6	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">9007180000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4008190262136	
Množství	1 ST	
Typ	ERTE ES CTI 6	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">9007180000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4008190262136	
Množství	1 ST	