

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami
nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.5mm ² , 6mm ² , Čtvercové krimpování
Číslo objednávky	9017360000
Typ	PZ 3 ZERT
GTIN (EAN)	4008 190466688
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7.874 inch
Čistá hmotnost	410.08 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technické údaje

Popis výrobku	(1) Krimpovací kleště	Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
---------------	-----------------------	-------	---

Popis kontaktu

Type of contact	Wire-end ferrules with/ without plastic collars	Průřez vodiče, max. AWG	AWG 10
Průřez vodiče, min. AWG	AWG 21	Krimpovací rozsah, max.	6 mm ²
Krimpovací rozsah, min.	0.5 mm ²		

Údaje o nástroji - krimpování

Hlavice	mechanické	Průřez koncovek, max.	6 mm ²
Průřez koncovek, min.	0.5 mm ²	Krimpování - typ/profil	Čtvercové krimpování

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Nákresy



PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Příslušenství / náhradní díly



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Typ	ERES PZ 3N	Verze
Číslo objednávky	1287130000	
GTIN (EAN)	4050118077834	
Množství	1 ST	

Náhradní díly



Po odstranění izolace lze nakrmpovat příslušný kontakt nebo koncovku na konec vodiče. Krimpování vytvoří bezpečné připojení mezi vodičem a kontaktem a z velké části nahradilo pájení. Krimpování znamená vytvoření homogenního, trvalého připojení mezi vodičem a připojovacím prvkem. Připojení lze provést pouze za pomoci vysoce kvalitního a přesného nástroje. Výsledkem je bezpečné a spolehlivé mechanické i elektrické připojení. Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu mechanických krimpovacích kleští. Vestavěné ráčny s mechanismem uvolnění zajišťují optimální krimpování. Krimpovaná připojení vytvořená nástroji od společnosti Weidmüller odpovídají mezinárodním standardům a předpisům.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Verze
Číslo objednávky	9202810000	Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4032248512577	
Množství	1 ST	

ve velkoobjemovém balení



- Ve svazkovém balení
- Barevné kódování společnosti Weidmüller

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,5/17,5X SW SV	Verze	
Číslo	9006590000	vodič a dutinka, standard, 13 mm, 8 mm, černá	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190332259		
Množství	100 ST		
Typ	H1,5/19,5X SW SV	Verze	
Číslo	9006630000	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 10 mm, černá	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190332266		
Množství	100 ST		

dodáváno volně v plastovém sáčku



- Ve svazkovém balení
- Barevné kódování společnosti Weidmüller

Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,5/24 XS SW	Verze	
Číslo	9202870000	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 14.5 mm, černá	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248517947		
Množství	100 ST		

ve velkoobjemovém balení



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller

Všeobecné objednací údaje

Typ	H2,5/17,5X BL SV	Verze	
Číslo	9006670000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 8 mm, Modrá	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190332273		
Množství	100 ST		

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H2,5/21,5X BL SV	Verze
Číslo	9006710000	vodič a dutinka, standard, 17 mm, 12 mm, Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190332280	
Množství	100 ST	

dodáváno volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H2,5/24 XS BL	Verze
Číslo	9202880000	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 14.5 mm, Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248517954	
Množství	100 ST	

ve velkoobjemovém balení



- Polypropylenová kónická kabelová průchodka
- Odolné proti teplu do 105 °C
pro vodiče od 1,5 do 16 mm² (AWG 16–6)
pozinkovaná měď
- Rozměrové tolerance podle DIN 46228 část 4

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H4,0/19,5X GR SV	Verze
Číslo	9006750000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 10 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190332297	
Množství	100 ST	
Typ	H6,0/23X GE SV	Verze
Číslo	9006790000	vodič a dutinka, standard, 17 mm, 12 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190332303	
Množství	100 ST	

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství**Multi-taška**

- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H0,5/12 OR SV	Verze
Číslo	9028260000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Oranžová
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190902025	
Množství	500 ST	
Typ	H0,5/14 OR SV	Verze
Číslo	9026060000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Oranžová
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190122201	
Množství	500 ST	
Typ	H0,5/14D W SV	Verze
Číslo	9019400000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190066024	
Množství	500 ST	
Typ	H0,5/16 OR SV	Verze
Číslo	9028270000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Oranžová
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190902049	
Množství	500 ST	

baleny volně v plastovém sáčku

- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H0,5/12 OR	Verze
Číslo	0409500000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Oranžová
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190090456	
Množství	500 ST	

PZ 3 ZERT


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H0,5/12D W	Verze
Číslo	9019000000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190085728	
Množství	500 ST	
Typ	H0,5/14 OR	Verze
Číslo	0690700000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Oranžová
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190015770	
Množství	500 ST	
Typ	H0,5/14D W	Verze
Číslo	9019010000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190120931	
Množství	500 ST	
Typ	H0,5/16 OR	Verze
Číslo	9025870000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Oranžová
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190025045	
Množství	500 ST	
Typ	H0,5/16D W	Verze
Číslo	9019020000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190047108	
Množství	500 ST	
Typ	H0,5/18 OR	Verze
Číslo	1076980000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Oranžová
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248834631	
Množství	500 ST	
Typ	H0,5/18D W	Verze
Číslo	1076990000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248834624	
Množství	500 ST	

Pás koncovek na cívce



- Cívka spojených kabelových dutinek (5000 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H0,5/14 OR BD GSP	Verze
Číslo	9005810000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Oranžová
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190275877	
Množství	5000 ST	

Datum vytvoření 09.03.2026 09:58:35 MEZ

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Příslušenství

Typ	H0,5/14D W BD GSP	Verze
Číslo	9005860000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190275921	
Množství	5000 ST	

Pás koncovek



- Pásky spojených kabelových dutinek (50 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H0,5/14 OR BD	Verze
Číslo	9004270000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Oranžová
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190091774	
Množství	500 ST	
Typ	H0,5/14D W BD	Verze
Číslo	9004280000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190162627	
Množství	500 ST	
Typ	H0,5/14T W BD	Verze
Číslo	9021930000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190262402	
Množství	500 ST	

Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H0,75/12 W SV	Verze
Číslo	9028280000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190902216	
Množství	500 ST	

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H0,75/14 W SV	Verze
Číslo	9026070000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190187163	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/14D GR SV	Verze
Číslo	9019410000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190164096	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/14T HBL SV	Verze
Číslo	9021230000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Světle modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190153106	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/16 W SV	Verze
Číslo	9028290000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190902056	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/18 W SV	Verze
Číslo	9028300000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190902063	
Množství	500 ST	

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H0,75/12 W	Verze
Číslo	0409600000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190079826	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/12D GR	Verze
Číslo	9019030000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190127787	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/12T HBL	Verze
Číslo	9021030000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Světle modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190152901	
Množství	500 ST	

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H0,75/14 W	Verze
Číslo	0462900000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190033248	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/14D GR	Verze
Číslo	9019040000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190099077	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/16 W	Verze
Číslo	9025860000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190141967	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/16D GR	Verze
Číslo	9019050000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190033002	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/16T HBL	Verze
Číslo	9021050000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Světle modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190096175	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/18 W	Verze
Číslo	9025910000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190063702	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/18D GR	Verze
Číslo	9019060000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190049560	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/18T HBL	Verze
Číslo	9021060000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Světle modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190071158	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/14T HBL	Verze
Číslo	9021040000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Světle modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190083168	
Množství	500 ST	


PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Pás koncovek na cívce



- Cívka spojených kabelových dutinek (5000 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,75/14 W BD GSP	Verze
Číslo	9005820000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190275884	
Množství	5000 ST	
Typ	H0,75/14D GR BD GSP	Verze
Číslo	9005870000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190275938	
Množství	5000 ST	
Typ	H0,75/14T BL BD GSP	Verze
Číslo	9005900000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Světle modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190275969	
Množství	5000 ST	

Pás koncovek



- Pásky spojených kabelových dutinek (50 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,75/14 W BD	Verze
Číslo	9004290000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190006778	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/14D GR BD	Verze
Číslo	9004300000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190154837	
Množství	500 ST	

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H0,75/14T HBL BD	Verze
Číslo	9004310000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Světle modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190179298	
Množství	500 ST	

Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H1,0/12 GE SV	Verze
Číslo	9028310000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190902070	
Množství	500 ST	
Typ	H1,0/14 GE SV	Verze
Číslo	9026080000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190026158	
Množství	500 ST	
Typ	H1,0/14D R SV	Verze
Číslo	9019420000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190189099	
Množství	500 ST	
Typ	H1,0/16 GE SV	Verze
Číslo	9028320000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190902087	
Množství	500 ST	
Typ	H1,0/18 GE SV	Verze
Číslo	9028340000	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190902100	
Množství	500 ST	

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednáací údaje

Typ	H1,0/12 GE	Verze
Číslo	0409700000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190152222	
Množství	500 ST	
Typ	H1,0/12D R	Verze
Číslo	9019070000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190029074	
Množství	500 ST	
Typ	H1,0/14 GE	Verze
Číslo	0463000000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190024697	
Množství	500 ST	
Typ	H1,0/14D R	Verze
Číslo	9019080000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190090623	
Množství	500 ST	
Typ	H1,0/16 GE	Verze
Číslo	9025950000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190037291	
Množství	500 ST	
Typ	H1,0/16D R	Verze
Číslo	9019100000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190159986	
Množství	500 ST	
Typ	H1,0/18 GE	Verze
Číslo	9025930000	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190101497	
Množství	500 ST	
Typ	H1,0/18D R	Verze
Číslo	9019110000	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190174828	
Množství	500 ST	


PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Pás koncovek na cívce



- Cívka spojených kabelových dutinek (5000 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,0/14 GE BD GSP	Verze
Číslo	9005830000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190275891	
Množství	5000 ST	
Typ	H1,0/14D R BD GSP	Verze
Číslo	9005880000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190275945	
Množství	5000 ST	

Pás koncovek



- Pásky spojených kabelových dutinek (50 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,0/14 GE BD	Verze
Číslo	9004320000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190167523	
Množství	500 ST	
Typ	H1,0/14D R BD	Verze
Číslo	9004330000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190047498	
Množství	500 ST	
Typ	H1,0/14T R BD	Verze
Číslo	9021950000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190262747	
Množství	500 ST	

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednáací údaje

Typ	H1,5/14 R SV	Verze
Číslo	9026090000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190137168	
Množství	500 ST	
Typ	H1,5/14D SW SV	Verze
Číslo	9019430000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190107420	
Množství	500 ST	
Typ	H1,5/16 R SV	Verze
Číslo	9028350000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190902117	
Množství	500 ST	

baleny volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednáací údaje

Typ	H1,5/14 R	Verze
Číslo	0463100000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190065089	
Množství	500 ST	
Typ	H1,5/14D SW	Verze
Číslo	9019120000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190153793	
Množství	500 ST	

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H1,5/16 R	Verze
Číslo	0635100000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190141745	
Množství	500 ST	
Typ	H1,5/16D SW	Verze
Číslo	9019130000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190023331	
Množství	500 ST	
Typ	H1,5/18D SW	Verze
Číslo	9019140000	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190046026	
Množství	500 ST	
Typ	H1,5/24 R	Verze
Číslo	0565600000	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190187071	
Množství	500 ST	
Typ	H1,5/24D SW	Verze
Číslo	9019150000	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190151676	
Množství	500 ST	

Pás koncovek na cívce



- Cívka spojených kabelových dutinek (5000 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednáací údaje

Typ	H1,5/14 R BD GSP	Verze
Číslo	9005840000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190275907	
Množství	5000 ST	
Typ	H1,5/14D SW BD GSP	Verze
Číslo	9005890000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190275952	
Množství	5000 ST	

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H1,5/14S GN BD GSP	Verze
Číslo	9028370000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Zelená
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248318537	
Množství	5000 ST	

Pás koncovek



- Pásky spojených kabelových dutinek (50 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H1,5/14 R BD	Verze
Číslo	9004340000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190080723	
Množství	500 ST	
Typ	H1,5/14D SW BD	Verze
Číslo	9004350000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190005474	
Množství	500 ST	
Typ	H1,5/14T SW BD	Verze
Číslo	9021960000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190262389	
Množství	500 ST	

Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H2,5/14S BL SV	Verze
Číslo	9046230000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248298631	
Množství	500 ST	

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H2,5/15 BL SV	Verze
Číslo	9026100000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190141141	
Množství	500 ST	
Typ	H2,5/15T GR SV	Verze
Číslo	9021240000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190115302	
Množství	500 ST	

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H2,5/15D BL	Verze
Číslo	9019160000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190028732	
Množství	500 ST	
Typ	H2,5/15T GR	Verze
Číslo	9021070000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190128944	
Množství	500 ST	
Typ	H2,5/19D BL	Verze
Číslo	9019170000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190178024	
Množství	500 ST	
Typ	H2,5/19T GR	Verze
Číslo	9021080000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190149345	
Množství	500 ST	
Typ	H2,5/25D BL	Verze
Číslo	9019180000	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190101145	
Množství	500 ST	

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H2,5/25T GR	Verze
Číslo	9021090000	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190060916	
Množství	500 ST	

Pás koncovek na cívce



- Cívka spojených kabelových dutinek (5000 kusů)
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H2,5/14D BL BD GSP	Verze
Číslo	9005850000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190275914	
Množství	3000 ST	
Typ	H2,5/14T GR BD GSP	Verze
Číslo	9005910000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190275976	
Množství	3000 ST	

Pás koncovek



- Pásky spojených kabelových dutinek (50 kusů)
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H2,5/14D BL BD	Verze
Číslo	9004360000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 8 mm, Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190083397	
Množství	500 ST	
Typ	H2,5/14T GR BD	Verze
Číslo	9004370000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190052508	
Množství	500 ST	

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Multi-taška



- Ve svazkovém balení
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H4,0/18 GR SV	Verze
Číslo	9026010000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190117382	
Množství	250 ST	
Typ	H4,0/18T OR SV	Verze
Číslo	9021250000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Oranžová
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190159313	
Množství	250 ST	

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H4,0/18D GR	Verze
Číslo	9019190000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190141349	
Množství	500 ST	
Typ	H4,0/18T OR	Verze
Číslo	9021100000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Oranžová
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190061708	
Množství	500 ST	
Typ	H4,0/20D GR	Verze
Číslo	9019200000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190126575	
Množství	500 ST	

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H4,0/20T OR	Verze
Číslo	9021110000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Oranžová
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190035754	
Množství	500 ST	
Typ	H4,0/26D GR	Verze
Číslo	9019210000	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190002336	
Množství	100 ST	
Typ	H4,0/26T OR	Verze
Číslo	9021120000	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Oranžová
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190092825	
Množství	100 ST	

Jmenovitý průřez vodiče 6,0 mm²



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H6,0/20T GN	Verze
Číslo	9021130000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Zelená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190111731	
Množství	100 ST	
Typ	H6,0/20 SW	Verze
Číslo	0533500000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190183905	
Množství	100 ST	
Typ	H6,0/20D GE	Verze
Číslo	9019220000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190151607	
Množství	100 ST	
Typ	H6,0/26 SW	Verze
Číslo	0565700000	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190026837	
Množství	100 ST	
Typ	H6,0/26D GE	Verze
Číslo	9019230000	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190072117	
Množství	100 ST	

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H6,0/26T GN	Verze
Číslo	9021140000	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Zelená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190022501	
Množství	100 ST	

Multi-taška



- Polypropylenová kabelová průchodka s kuželovým tvarem
 - Odolné proti teple do 105 °C
- Pro vodiče od 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiál: E-Cu, galvanicky pocínovaný
Rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 4

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H0,75/14S W SV	Verze
Číslo	9025700000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190144104	
Množství	500 ST	
Typ	H1,0/14S GE SV	Verze
Číslo	9025710000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190031442	
Množství	500 ST	
Typ	H1,5/14S R SV	Verze
Číslo	9025720000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190072681	
Množství	500 ST	

dodáváno volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H0,5/16S OR	Verze
Číslo	9202900000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Oranžová
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248519026	
Množství	500 ST	

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H4,0/20DS GR	Verze
Číslo	9203630000	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248565078	
Množství	500 ST	
Typ	H0,5/14S OR	Verze
Číslo	9004560000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Oranžová
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190286132	
Množství	500 ST	
Typ	H0,5/14S W	Verze
Číslo	9004590000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190862060	
Množství	500 ST	
Typ	H0,5/16 DS W	Verze
Číslo	9202910000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248519019	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/14DS GR	Verze
Číslo	9028580000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248159475	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/14S W	Verze
Číslo	9025960000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190009878	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/14TS HBL	Verze
Číslo	9018550000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Světle modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190207991	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/15S W	Verze
Číslo	9204240000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 9 mm, Světle modrá, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248621545	
Množství	500 ST	
Typ	H1,0/14S GE	Verze
Číslo	9025970000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190063733	
Množství	500 ST	
Typ	H1,0/14S R	Verze
Číslo	9018560000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190207984	
Množství	500 ST	

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H1,5/12S R	Verze
Číslo	9025690000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190059439	
Množství	500 ST	
Typ	H1,5/14S R	Verze
Číslo	9025980000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190080730	
Množství	500 ST	
Typ	H1,5/14DS SW	Verze
Číslo	9025240000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190085599	
Množství	500 ST	
Typ	H2,5/12DS BL	Verze
Číslo	9028490000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248049028	
Množství	500 ST	
Typ	H2,5/12TS GR	Verze
Číslo	9036200000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248067992	
Množství	500 ST	
Typ	H2,5/14DS BL	Verze
Číslo	1333100000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190160364	
Množství	500 ST	
Typ	H2,5/14TS GR	Verze
Číslo	9426770000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248160693	
Množství	500 ST	
Typ	H2,5/16 TS GR	Verze
Číslo	9036210000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248068005	
Množství	500 ST	
Typ	H2,5/16DS BL	Verze
Číslo	9036220000	vodič a dutinka, standard, 13 mm, 10 mm, Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248068012	
Množství	500 ST	
Typ	H4,0/14DS GR	Verze
Číslo	9028520000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248049035	
Množství	500 ST	

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H4,0/15TS OR	Verze
Číslo	9036230000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Oranžová
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248068029	
Množství	500 ST	

Jmenovitý průřez vodiče 0,25 mm² - 6,0 mm²



Pro vodiče od 0,25 do 6,0 mm² (AWG 24–10)
pozinkovaná měď
rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 1
• dodáváno volně v plastovém sáčku

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H0,25/5	Verze
Číslo	9018910000	vodič a dutinka, standard, 5 mm, 5 mm, Ne
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190068134	
Množství	1000 ST	
Typ	H0,5/10	Verze
Číslo	9004050000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 10 mm, Ne
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190153052	
Množství	1000 ST	
Typ	H0,5/6	Verze
Číslo	0282600000	vodič a dutinka, standard, 6 mm, 6 mm, Ne
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190184025	
Množství	1000 ST	
Typ	H0,75/10	Verze
Číslo	0542500000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 10 mm, Ne
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190037482	
Množství	1000 ST	
Typ	H0,75/6	Verze
Číslo	0282700000	vodič a dutinka, standard, 6 mm, 6 mm, Ne
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190019013	
Množství	1000 ST	
Typ	H1,0/10	Verze
Číslo	0282800000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 10 mm, Ne
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190006662	
Množství	1000 ST	
Typ	H1,0/6	Verze
Číslo	0372600000	vodič a dutinka, standard, 6 mm, 6 mm, Ne
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190180263	
Množství	1000 ST	

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H1,5/10	Verze
Číslo	0186500000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 10 mm, Ne
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190039592	
Množství	1000 ST	
Typ	H1,5/12	Verze
Číslo	9004060000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 12 mm, Ne
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190147938	
Množství	1000 ST	
Typ	H1,5/18	Verze
Číslo	9004070000	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 18 mm, Ne
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190105761	
Množství	1000 ST	
Typ	H1,5/7	Verze
Číslo	0372700000	vodič a dutinka, standard, 7 mm, 7 mm, Ne
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190064525	
Množství	1000 ST	
Typ	H2,5/10	Verze
Číslo	9004080000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 10 mm, Ne
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190145446	
Množství	1000 ST	
Typ	H2,5/12	Verze
Číslo	0186100000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 12 mm, Ne
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190172954	
Množství	1000 ST	
Typ	H2,5/18	Verze
Číslo	9004090000	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 18 mm, Ne
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190147921	
Množství	1000 ST	
Typ	H2,5/7	Verze
Číslo	0373000000	vodič a dutinka, standard, 7 mm, 7 mm, Ne
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190173463	
Množství	1000 ST	
Typ	H4,0/12	Verze
Číslo	0244100000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 12 mm, Ne
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190179830	
Množství	1000 ST	
Typ	H4,0/15	Verze
Číslo	9004100000	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 15 mm, Ne
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190119003	
Množství	500 ST	

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H4,0/18	Verze
Číslo	9004110000	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 18 mm, Ne
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190148348	
Množství	500 ST	
Typ	H4,0/9	Verze
Číslo	0373100000	vodič a dutinka, standard, 9 mm, 9 mm, Ne
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190164669	
Množství	500 ST	
Typ	H6,0/10	Verze
Číslo	9004120000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 10 mm, Ne
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190104795	
Množství	500 ST	
Typ	H6,0/12	Verze
Číslo	0191900000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 12 mm, Ne
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190026851	
Množství	500 ST	
Typ	H6,0/15	Verze
Číslo	0124700000	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 15 mm, Ne
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190003807	
Množství	500 ST	
Typ	H6,0/18	Verze
Číslo	9004130000	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 18 mm, Ne
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190143626	
Množství	500 ST	

Řada dvojitých koncovek s plastovým límcem



Krabice plná kabelových dutinek s plastovou objímkou:

- v barevném kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H-BOX 0,14-0,75QMM	Verze
Číslo	9025410000	Sortiment vodičů a koncovek, Box, Barevný kód: Weidmüller
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190341602	
Množství	1 ST	
Typ	H-BOX 0,5-2,5QMM	Verze
Číslo	9025900000	Sortiment vodičů a koncovek, Box, Barevný kód: Weidmüller
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190109202	
Množství	1 ST	

Datum vytvoření 09.03.2026 09:58:35 MEZ

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Verze
Číslo	9025430000	Sortiment vodičů a koncovek, Box, Barevný kód: DIN
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190337162	
Množství	1 ST	
Typ	H-BOX 4,0-16,0QMM	Verze
Číslo	9025920000	Sortiment vodičů a koncovek, Box, Barevný kód: Weidmüller
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190101442	
Množství	1 ST	
Typ	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Verze
Číslo	9025400000	Sortiment vodičů a koncovek, Box, Barevný kód: DIN
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190341596	
Množství	1 ST	

Řada dvojitéch koncovek



Krabice plná dvojitéch kabelových dutinek s plastovou objímkou:

- v barevném kódování společnosti Weidmüller

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZH-BOX 0,5-2,5QMM	Verze
Číslo	9025390000	Sortiment vodičů a koncovek, Box, Barevný kód: Weidmueller
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190341015	
Množství	1 ST	

Multi-taška



- ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,5/14 ZH OR SV	Verze
Číslo	9004440000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 11 mm, 8 mm, Oranžová
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190198473	
Množství	500 ST	

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H0,5/14D ZH W SV	Verze
Číslo	9004780000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 11 mm, 8 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190188481	
Množství	500 ST	

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H0,5/14 ZH OR	Verze
Číslo	9037200000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 11 mm, 8 mm, Oranžová
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190492397	
Množství	500 ST	
Typ	H0,5/14D ZH W	Verze
Číslo	9037380000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 11 mm, 8 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190492861	
Množství	500 ST	
Typ	H0,5/16 ZH OR	Verze
Číslo	9037210000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 13 mm, 10 mm, Oranžová
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190492687	
Množství	500 ST	
Typ	H0,5/16D ZH W	Verze
Číslo	9037390000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 13 mm, 10 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190492878	
Množství	500 ST	
Typ	H0,5/18 ZH OR	Verze
Číslo	9037220000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 15 mm, 12 mm, Oranžová
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190492694	
Množství	500 ST	
Typ	H0,5/18D ZH W	Verze
Číslo	9037400000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 15 mm, 12 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190492892	
Množství	500 ST	

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Multi-taška



- ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednáací údaje

Typ	H0,75/14 ZH W SV	Verze
Číslo	9018510000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 11 mm, 8 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190019914	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/14D ZH GR SV	Verze
Číslo	9018520000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 11 mm, 8 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190097998	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/15T ZH BL SV	Verze
Číslo	9018570000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 11 mm, 8 mm, Světle modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190272630	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/16 ZH W SV	Verze
Číslo	9004900000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 13 mm, 10 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190482671	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/16D ZH GR SV	Verze
Číslo	9004770000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 13 mm, 10 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190038816	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/16T ZH HBL SV	Verze
Číslo	9005140000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 13 mm, 10 mm, Světle modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190482725	
Množství	500 ST	

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

baleny volně v plastovém sáčku



Pro následující vodiče: 2 x 0,75 mm² (2 x AWG 18)

- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H0,75/14 ZH W	Verze
Číslo	9037230000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 11 mm, 8 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190853976	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/14D ZH GR	Verze
Číslo	9037410000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 11 mm, 8 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190492984	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/14T ZH HBL	Verze
Číslo	9037610000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 11 mm, 8 mm, Světle modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190493233	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/16 ZH W	Verze
Číslo	9037240000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 13 mm, 10 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190492717	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/16D ZH GR	Verze
Číslo	9037420000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 13 mm, 10 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190492991	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/16T ZH HBL	Verze
Číslo	9037620000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 13 mm, 10 mm, Světle modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190493264	
Množství	500 ST	

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Příslušenství

dodáváno volně v plastovém sáčku



- Polypropylenová kabelová průchodka s kuželovým tvarem
 - Odolné proti teplu do 105 °C
- Pro vodiče od 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiál: E-Cu, galvanicky pocínovaný
Rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 4

Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,75/19DS ZH GR	Verze
Číslo	9202830000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 15 mm, 12 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248515776	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/19S ZH W	Verze
Číslo	9202820000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 15 mm, 12 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248515769	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/19TS ZH HBL	Verze
Číslo	9202840000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 15 mm, 12 mm, Světle modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248515783	
Množství	500 ST	

baleny volně v plastovém sáčku



- Pro následující vodiče: 2 x 0,75 mm² (2 x AWG 18)
- dodávány volně v plastovém sáčku
 - Barevné kódování společnosti Weidmüller
 - DIN barevné kódování
 - Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,75/24 ZH W	Verze
Číslo	9037250000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 21 mm, 18 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190492724	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/24D ZH GR	Verze
Číslo	9037430000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 21 mm, 18 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190493004	
Množství	500 ST	

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H0,75/24T ZH HBL	Verze
Číslo	9037630000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 21 mm, 18 mm, Světle modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190493271	
Množství	500 ST	

Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H1,0/15 ZH GE SV	Verze
Číslo	9018530000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 12 mm, 8 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190066925	
Množství	500 ST	
Typ	H1,0/15D ZH R SV	Verze
Číslo	9018540000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 12 mm, 8 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190188832	
Množství	500 ST	
Typ	H1,0/15S ZH GE SV	Verze
Číslo	9018650000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 12 mm, 8 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248011407	
Množství	500 ST	
Typ	H1,0/19 ZH GE SV	Verze
Číslo	9004910000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 16 mm, 12 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190482688	
Množství	500 ST	
Typ	H1,0/19D ZH R SV	Verze
Číslo	9004760000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 16 mm, 12 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190160951	
Množství	500 ST	

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

baleny volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednáací údaje

Typ	H1,0/15 ZH GE	Verze	
Číslo	9037260000		vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 11 mm, 8 mm, Žlutá
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190492731		
Množství	500 ST		
Typ	H1,0/15D ZH R	Verze	
Číslo	9037440000		vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 11 mm, 8 mm, Červená
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190493011		
Množství	500 ST		

dodáváno volně v plastovém sáčku



- Polypropylenová kabelová průchodka s kuželovým tvarem
 - Odolné proti teple do 105 °C
- Pro vodiče od 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)
 Materiál: E-Cu, galvanicky pocínovaný
 Rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 4

Všeobecné objednáací údaje

Typ	H1,0/15S ZH GE	Verze	
Číslo	9018690000		vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 12 mm, 8 mm, Žlutá
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248017720		
Množství	500 ST		

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

baleny volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,0/19 ZH GE	Verze	
Číslo	9037270000		vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 16 mm, 12 mm, Žlutá
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190492748		
Množství	500 ST		
Typ	H1,0/19D ZH R	Verze	
Číslo	9037450000		vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 16 mm, 12 mm, Červená
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190493028		
Množství	500 ST		

dodáváno volně v plastovém sáčku



- Polypropylenová kabelová průchodka s kuželovým tvarem
 - Odolné proti teple do 105 °C
- Pro vodiče od 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)
 Materiál: E-Cu, galvanicky pocínovaný
 Rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 4

Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,0/22DS R ZH	Verze	
Číslo	9036330000		vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 21 mm, 14 mm, Červená
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248338566		
Množství	500 ST		

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

baleny volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H1,0/25 ZH GE	Verze
Číslo	9037280000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 22 mm, 18 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190492755	
Množství	500 ST	
Typ	H1,0/25D ZH R	Verze
Číslo	9037460000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 22 mm, 18 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190493035	
Množství	500 ST	

Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H1,5/16 ZH R SV	Verze
Číslo	9004410000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 11 mm, 8 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190009397	
Množství	500 ST	
Typ	H1,5/16D ZH SW SV	Verze
Číslo	9004420000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 11 mm, 8 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190167455	
Množství	500 ST	
Typ	H1,5/20 ZH R SV	Verze
Číslo	9004920000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 15 mm, 12 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190482695	
Množství	500 ST	

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H1,5/20D SW ZH SV	Verze
Číslo	9004750000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 15 mm, 12 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190055431	
Množství	500 ST	

baleny volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H1,5/16 ZH R	Verze
Číslo	9037290000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 11 mm, 8 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190492762	
Množství	500 ST	
Typ	H1,5/16D ZH SW	Verze
Číslo	9037470000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 11 mm, 8 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190493042	
Množství	500 ST	
Typ	H1,5/20 ZH R	Verze
Číslo	9037300000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 15 mm, 12 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190492779	
Množství	500 ST	
Typ	H1,5/20D ZH SW	Verze
Číslo	9037480000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 15 mm, 12 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190493059	
Množství	500 ST	
Typ	H1,5/26 ZH R	Verze
Číslo	9037310000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 21 mm, 18 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190492786	
Množství	100 ST	
Typ	H1,5/26D ZH SW	Verze
Číslo	9037490000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 21 mm, 18 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190493066	
Množství	100 ST	

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H2,5/19D ZH BL SV	Verze
Číslo	9004430000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 13 mm, 10 mm, Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190099367	
Množství	250 ST	
Typ	H2,5/19T ZH GR SV	Verze
Číslo	9018580000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 13 mm, 10 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190272647	
Množství	250 ST	
Typ	H2,5/21 ZH GR SV	Verze
Číslo	9005150000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 15 mm, 12 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190482732	
Množství	250 ST	
Typ	H2,5/21D ZH BL SV	Verze
Číslo	9004740000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 15 mm, 12 mm, Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190031923	
Množství	250 ST	

baleny volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H2,5/19D ZH BL	Verze
Číslo	9037500000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 13 mm, 10 mm, Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190493073	
Množství	500 ST	

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H2,5/19T ZH GR	Verze
Číslo	9037640000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 13 mm, 10 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190493325	
Množství	500 ST	
Typ	H2,5/21D ZH BL	Verze
Číslo	9037510000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 15 mm, 12 mm, Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190493080	
Množství	100 ST	
Typ	H2,5/21T ZH GR	Verze
Číslo	9037650000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 15 mm, 12 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190493356	
Množství	100 ST	
Typ	H2,5/27D ZH BL	Verze
Číslo	9037520000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 21 mm, 18 mm, Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190493097	
Množství	100 ST	
Typ	H2,5/27T ZH GR	Verze
Číslo	9037660000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 21 mm, 18 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190493387	
Množství	100 ST	

Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednáací údaje

Typ	H4,0/22T ZH OR SV	Verze
Číslo	9018590000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 15 mm, 12 mm, Oranžová
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190272654	
Množství	100 ST	
Typ	H4,0/22D ZH GR SV	Verze
Číslo	9004730000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 15 mm, 12 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190161811	
Množství	100 ST	

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

baleny volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H4,0/22D ZH GR	Verze
Číslo	9037530000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 15 mm, 12 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190493103	
Množství	100 ST	
Typ	H4,0/22T ZH OR	Verze
Číslo	9037670000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 15 mm, 12 mm, Oranžová
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190493431	
Množství	100 ST	
Typ	H4,0/28D ZH GR	Verze
Číslo	9037540000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 21 mm, 18 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190493110	
Množství	100 ST	
Typ	H4,0/28T ZH OR	Verze
Číslo	9037680000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 21 mm, 18 mm, Oranžová
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190493479	
Množství	100 ST	

Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H6,0/23 ZH SW SV	Verze
Číslo	9004930000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 20 mm, 12 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190482701	
Množství	100 ST	

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H6,0/23D ZH GE SV	Verze
Číslo	9004720000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 20 mm, 12 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190962210	
Množství	100 ST	
Typ	H6,0/23T ZH GN SV	Verze
Číslo	9005160000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 20 mm, 12 mm, Zelená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190482749	
Množství	100 ST	

baleny volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H6,0/23 ZH SW	Verze
Číslo	9037320000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 20 mm, 12 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190492793	
Množství	100 ST	
Typ	H6,0/23D ZH GE	Verze
Číslo	9037550000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 20 mm, 12 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190493127	
Množství	100 ST	
Typ	H6,0/23T ZH GN	Verze
Číslo	9037690000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 20 mm, 12 mm, Zelená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190493486	
Množství	100 ST	
Typ	H6,0/29 ZH SW	Verze
Číslo	9037330000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 24 mm, 18 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190492809	
Množství	100 ST	
Typ	H6,0/29D ZH GE	Verze
Číslo	9037560000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 24 mm, 18 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190493134	
Množství	100 ST	

PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H6,0/29T ZH GN	Verze
Číslo	9037700000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 24 mm, 18 mm, Zelená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190493509	
Množství	100 ST	

Příslušenství / náhradní díly



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednávací údaje

Typ	ERES PZ 3N	Verze
Číslo	1287130000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118077834	
Množství	1 ST	

Náhradní díly



Po odstranění izolace lze nakrmpovat příslušný kontakt nebo koncovku na konec vodiče. Krimpování vytvoří bezpečné připojení mezi vodičem a kontaktem a z velké části nahradilo pájení. Krimpování znamená vytvoření homogenního, trvalého připojení mezi vodičem a připojovacím prvkem. Připojení lze provést pouze za pomoci vysoce kvalitního a přesného nástroje. Výsledkem je bezpečné a spolehlivé mechanické i elektrické připojení. Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu mechanických krimpovacích kleští. Vestavěné ráčny s mechanismem uvolnění zajišťují optimální krimpování. Krimpovaná připojení vytvořená nástroji od společnosti Weidmüller odpovídají mezinárodním standardům a předpisům.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Verze
Číslo	9202810000	Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248512577	
Množství	1 ST	