

**HTI 15 ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Krimpovací kleště pro izolované konektory kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Dvojitě krimpování
Číslo objednávky	<a href="#">9017430000</a>
Typ	HTI 15 ZERT
GTIN (EAN)	4008 190865344
Množství	1 items

## HTI 15 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7.874 inch
Čistá hmotnost	453.2 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj k nalisování izolovaných konektorů 0,5–2,5 mm <sup>2</sup>	Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
---------------	--	-------	--------------------------------------

## Popis kontaktu

Type of contact	Insulated connector	Průřez vodiče, max. AWG	AWG 14
Průřez vodiče, min. AWG	AWG 21	Krimpovací rozsah, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Krimpovací rozsah, min.	0.5 mm <sup>2</sup>		

## Údaje o nástroji – krimpování


Průřez koncovek, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	
Krimpování - typ/profil	Dvojitě krimpování	
Krimpovací stanice	Číslo krimpovací stanice	1
	Průřez vodiče, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
	Průřez vodiče, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
	Průřez vodiče AWG, min.	21 AWG
	Průřez vodiče AWG, max.	16 AWG
	Barva krimpovací stanice	Červená barva
	Číslo krimpovací stanice	2
	Průřez vodiče, min.	1.5 mm <sup>2</sup>
	Průřez vodiče, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
	Průřez vodiče AWG, min.	16 AWG
	Průřez vodiče AWG, max.	14 AWG
	Barva krimpovací stanice	Modrá

## Důležitá poznámka

Informace o produktu	Nevhodné pro pevné vodiče. Izolace na kontaktu je kuželovitě zalisovaná.
----------------------	--


## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



## Příslušenství

### Příslušenství / náhradní díly



Krimpovací kleště pro izolované konektory kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářezkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	ERTE ES HTI 15	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1246370000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4050118034462	
Množství	1 ST	
Typ	ERTE ES HTI 15	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1246370000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4050118034462	
Množství	1 ST	