



Momentové šroubováky společnosti Weidmüller mají ergonomický design a jsou tudíž ideální pro jednoruční použití. Lze je použít bez námahy ve všech instalačních polohách. Navíc obsahují automatický omezovač točivého momentu a mají dobrou přesnost opakování.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Verze            | DMS 3, Momentový šroubovák napájený ze sítě |
| Číslo objednávky | <a href="#">9017870000</a>                  |
| Typ              | DMS 3 ZERT                                  |
| GTIN (EAN)       | 4008190353599                               |
| Množství         | 1 items                                     |

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|        |        |                   |             |
|--------|--------|-------------------|-------------|
| Výška  | 127 mm | Výška (v palcích) | 5 inch      |
| Šířka  | 239 mm | Šířka (v palcích) | 9.4094 inch |
| Průměr | 35 mm  | Čistá hmotnost    | 472 g       |

## Shoda produktu s prostředím

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS                     | V souladu s výjimkou                 |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c, 7a, 7cl                          |
| REACH SVHC                                        | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                              | 8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb |

## Technické údaje

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| Popis výrobku | Bezdrátový momentový šroubovák s pohonem 1/4" |
|---------------|-----------------------------------------------|

## Elektrický šroubovák

|                                   |                              |                                   |                         |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Volnoběh                          | 200 u. 400 min <sup>-1</sup> | Váha                              | 400 g                   |
| Jmenovité napětí                  | 2.4 V                        | Držák bitu                        | 1/4" DIN 3126 tvar E6.3 |
| Nastavení krouticího momentu max. | 3 Nm                         | Nastavení krouticího momentu min. | 0.3 Nm                  |
| Dobíjecí baterie                  | Ni-Mh články                 | Hmotnost dobíjecí baterie         | 122 g                   |

## Šroubovací nářadí

|                                   |      |                                   |        |
|-----------------------------------|------|-----------------------------------|--------|
| Nastavení krouticího momentu max. | 3 Nm | Nastavení krouticího momentu min. | 0.3 Nm |
|-----------------------------------|------|-----------------------------------|--------|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001395    | ETIM 9.0    | EC001395    |
| ETIM 10.0   | EC001395    | ECLASS 14.0 | 21-05-08-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-05-08-90 |             |             |

## Nákresy

### Příklad použití



## Příslušenství

### Nástavce BE6.3 - ploché

1/4" šestihranná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro  
přímé připojení přístrojů  
Rovné bity DIN 5264, hlavice 1/4" E6,3 DIN 3126



#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Typ        | BIT E6,3 0,5X3,0X70        | Verze                            |
| Číslo      | <a href="#">9024000000</a> | Příslušenství, Vložka šroubováku |
| objednávky |                            |                                  |
| GTIN (EAN) | 4008190852634              |                                  |
| Množství   | 5 ST                       |                                  |
| Typ        | BIT E6,3 0,6X3,5X70        | Verze                            |
| Číslo      | <a href="#">9024020000</a> | Příslušenství, Vložka šroubováku |
| objednávky |                            |                                  |
| GTIN (EAN) | 4008190852627              |                                  |
| Množství   | 5 ST                       |                                  |
| Typ        | BIT E6,3 0,8X4,0X70        | Verze                            |
| Číslo      | <a href="#">9024030000</a> | Příslušenství, Vložka šroubováku |
| objednávky |                            |                                  |
| GTIN (EAN) | 4008190852658              |                                  |
| Množství   | 5 ST                       |                                  |
| Typ        | BIT E6,3 1,0X5,5X70        | Verze                            |
| Číslo      | <a href="#">9024040000</a> | Příslušenství, Vložka šroubováku |
| objednávky |                            |                                  |
| GTIN (EAN) | 4008190852665              |                                  |
| Množství   | 5 ST                       |                                  |

### Nástavce E6.3 - Phillips-Recess

1/4" šestihranná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro  
přímé připojení přístrojů  
Křížové bity, typ Phillips-Recessed PH/DIN 5260. 1/4"  
hlavice, E6,3 DIN 3126



#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Typ        | BIT E6,3 PH1X70            | Verze                            |
| Číslo      | <a href="#">9024080000</a> | Příslušenství, Vložka šroubováku |
| objednávky |                            |                                  |
| GTIN (EAN) | 4008190870744              |                                  |
| Množství   | 5 ST                       |                                  |

## Příslušenství

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Typ        | BIT E6,3 PH2X70            | Verze                            |
| Číslo      | <a href="#">9024090000</a> | Příslušenství, Vložka šroubováku |
| objednávky |                            |                                  |
| GTIN (EAN) | 4008190870720              |                                  |
| Množství   | 5 ST                       |                                  |

### Nástavce E6.3 - Pozidriv / Supadriv

1/4" šestihránná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro přímé připojení přístrojů  
Křížové bity Pozidriv PZ/DIN 5262, hlavice 1/4" E6,3 DIN 3126



### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Typ        | BIT E6,3 PZ1X70            | Verze                            |
| Číslo      | <a href="#">9024100000</a> | Příslušenství, Vložka šroubováku |
| objednávky |                            |                                  |
| GTIN (EAN) | 4008190870713              |                                  |
| Množství   | 5 ST                       |                                  |
| Typ        | BIT E6,3 PZ2X70            | Verze                            |
| Číslo      | <a href="#">9024110000</a> | Příslušenství, Vložka šroubováku |
| objednávky |                            |                                  |
| GTIN (EAN) | 4008190870706              |                                  |
| Množství   | 5 ST                       |                                  |

### Nástavce BE6.3 - ploché

1/4" šestihránná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro přímé připojení přístrojů  
Rovné bity DIN 5264, hlavice 1/4" E6,3 DIN 3126



### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Typ        | BIT E6,3 Z 0.8X4.0X39      | Verze                            |
| Číslo      | <a href="#">9025590000</a> | Příslušenství, Vložka šroubováku |
| objednávky |                            |                                  |
| GTIN (EAN) | 4008190151935              |                                  |
| Množství   | 10 ST                      |                                  |
| Typ        | BIT E6,3 0.4X2,5X70        | Verze                            |
| Číslo      | <a href="#">9202750000</a> | Příslušenství, Vložka šroubováku |
| objednávky |                            |                                  |
| GTIN (EAN) | 4032248504725              |                                  |
| Množství   | 5 ST                       |                                  |

## DMS 3 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Typ        | BIT E6,3 1,2X6,5X70        | Verze                            |
| Číslo      | <a href="#">9202740000</a> | Příslušenství, Vložka šroubováku |
| objednávky |                            |                                  |
| GTIN (EAN) | 4032248504718              |                                  |
| Množství   | 5 ST                       |                                  |

## DMS 3



Momentové šroubováky společnosti Weidmüller mají ergonomický design a jsou tudíž ideální pro jednoruční použití. Lze je použít bez námahy ve všech instalačních polohách. Navíc obsahují automatický omezovač točivého momentu a mají dobrou přesnost opakování.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| Typ        | AKKU DMS 3                 | Verze          |
| Číslo      | <a href="#">9007450000</a> | DMS 3, Baterie |
| objednávky |                            |                |
| GTIN (EAN) | 4008190450106              |                |
| Množství   | 1 ST                       |                |

## DMS PRO



Momentové šroubováky společnosti Weidmüller mají ergonomický design a jsou tudíž ideální pro jednoruční použití. Lze je použít bez námahy ve všech instalačních polohách. Navíc obsahují automatický omezovač točivého momentu a mají dobrou přesnost opakování.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Typ        | LG DMS PRO/ DMS 3          | Verze                                                 |
| Číslo      | <a href="#">9007460000</a> | DMS 3, 90 % při 3x 500 V AC / > 91 % při 3 x 400 V AC |
| objednávky |                            |                                                       |
| GTIN (EAN) | 4008190404970              |                                                       |
| Množství   | 1 ST                       |                                                       |

**Příslušenství****Sada nástavců E6.3**

1/4" šestihránná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro  
přímé připojení přístrojů

**Všeobecné objednáací údaje**

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Typ        | BIT-BOX WI DMS 3           | Verze                           |
| Číslo      | <a href="#">9024970000</a> | Příslušenství, Montážní nástroj |
| objednávky |                            |                                 |
| GTIN (EAN) | 4032248068067              |                                 |
| Množství   | 1 ST                       |                                 |