



- ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 11 mm, 8 mm, Bílá
Číslo objednávky	9018510000
Typ	H0,75/14 ZH W SV
GTIN (EAN)	4008190019914
Množství	500 items
Balení	Velkoobjemové balení

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

UL File Number Search [Web UL](#)

Č. osvědčení (cULus) E499744

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0.14 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku Dutinka na pár vodičů, bílá Verze Dvojitá koncovka

Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	1.7 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	8 mm
Šířka objímky (B)	3 mm	Výška objímky (A)	5.5 mm
Tloušťka plastové objímky (S2)	0.3 mm	L1 v mm	14.00 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 18	Tloušťka kovové objímky (S1)	0.15 mm
Délka odizolování	11 mm	Průřez vodiče	0.75 mm ²
Barevný kód	Weidmueller		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Výkres

