

H0,75/14 ZH W SV


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 11 mm, 8 mm, Bílá |
| Číslo objednávky | 9018510000 |
| Typ | H0,75/14 ZH W SV |
| GTIN (EAN) | 4008190019914 |
| Množství | 500 items |
| Balení | Velkoobjemové balení |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

UL File Number Search [Web UL](#)

Č. osvědčení (cULus) E499744

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0.14 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku Dutinka na pár vodičů, bílá Verze Dvojitá koncovka

Kabelové koncovky

| | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------|
| Průměr povrchu kontaktu (D1) | 1.7 mm | Délka povrchu kontaktu (L2) | 8 mm |
| Šířka objímky (B) | 3 mm | Výška objímky (A) | 5.5 mm |
| Tloušťka plastové objímky (S2) | 0.3 mm | L1 v mm | 14.00 mm |
| Průřez propojení AWG, max. | AWG 18 | Tloušťka kovové objímky (S1) | 0.15 mm |
| Délka odizolování | 11 mm | Průřez vodiče | 0.75 mm ² |
| Barevný kód | Weidmueller | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Výkres

